

WR36DH (Basic) (HSC II) Akku Schlagschrauber (1/2")

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Technische Produktinformation



MV
MULTI VOLT

BRUSHLESS
Brushless Motor

IP56

Basic:
ohne Akku

Highlights

- 36V (Basic) Li-ion
- 1/2" Außenvierkant-Werkzeugaufnahme
- Bürstenloser Hochleistungsmotor, weitestgehend wartungsfrei
- Normaler Modus für kontinuierliches Arbeiten
- Regelektronik (Feedback-Kontrolle)
- Elektrische Bremse
- Rechts-/Linkslauf
- Absolut rückschlagfreies Arbeiten
- Einstellbare Leistung sowie Kontrolle über das integrierte Schalterboard im Gehäusesockel
- Staub und Wasser geschützt nach IP56
- Super kompakt, nur 144 mm lang, für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten
- Optimal positionierte LED für ein sicheres Arbeitsumfeld
- 4 Modi für Festdrehen im Auto-Stop-System

Technische Daten

Bolzen und Muttern:	M10-M20
Hochleistungsbolzen:	M10-M16
Max. Festdrehmoment:	380 Nm
Drehmomentstufen:	88/186/289/380 Nm
Max. Festdrehmoment bei Auto-Stop:	30 Nm bei M10 70 Nm bei M12 129 Nm bei M14 196 Nm bei M16
Max. Lösemoment:	700 Nm
Leerlaufdrehzahl:	0- 1.200/1.800/2.400/3.000 min ⁻¹
Volllastschlagzahl:	0- 1.600/2.400/3.200/4.100 min ⁻¹
Abmessung L:	144 mm
Abmessung H:	251 mm
Gewicht:	1,4 kg

Lieferumfang

1 HSC II (HIK-System Case II)
OHNE Akku und Ladegerät

Art.-Nr. WR36DHW2Z

EAN-Nr. 4966376410644