

WR36DF (Basic) (HSC III) Akku Schlagschrauber (3/4")

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Technische Produktinformation



MV
MULTI VOLT

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

IP56

Basic:
ohne Akku

Highlights

- 36V (Basic) Li-ion
- 4 stufiger Wahlschalter zum Einstellen von verschiedenen Drehmoment-Werten
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- Elektrische Bremse
- Rechts-/Linkslauf
- Absolut rückschlagfreies Arbeiten
- Optimal positionierte, separat zuschaltbare LED für ein sicheres Arbeitsumfeld
- Staub und Wasser geschützt nach IP56
- Leistungsstarkes, klassenbestes Drehmoment, einfach zu bedienen, kompakt und leicht
- Vibrations-Isolation zwischen Gehäuse und Akku
- Nussicherung per Reibring und Sicherungsstift
- Neues Luftstromsystem für optimale Kühlung
- Das Werkzeug verfügt über vier Auto-Stopp-Modi für eine Vielzahl von Anwendungen und stoppt 1,2 Sekunden nach Schlagbeginn, um ein Überdrehen der Schrauben/Bolzen zu verhindern

Technische Daten

Bolzen und Muttern:	M12-M36
Hochleistungsbolzen:	M10-M27
Max. Festdrehmoment:	1900 Nm
Drehmoment-Stufen:	690/1.010/1.320/1.900 Nm
Max. Lösemoment:	2400 Nm
Leerlaufdrehzahl:	0-600/900/1.200/1.500 min ⁻¹
Volllastschlagzahl:	0-1.600/1.900/2.200/2.600 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme:	3/4 Zoll Außenvierkant
Abmessung LxH:	221x288 mm
Gewicht:	3,2 kg

Lieferumfang

1 HSC III (HIK-System Case III)
OHNE Akku und Ladegerät

Art.-Nr. WR36DFW2Z

EAN-Nr. 4966376407644