

WH36DC (Basic) (HSC II) Akku Schlagschrauber (1/4")

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Technische Produktinformation



MV
MULTI VOLT

BRUSHLESS
Brushless Motor

IP56

TRIPLE HAMMER

Basic
ohne Akku

Highlights

- 36V (2,5 Ah) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- Elektrische Bremse
- Rechts-/Linkslauf
- Absolut rückschlagfreies Arbeiten
- Staub und Wasser geschützt nach IP56
- Mit 114 mm die kompakteste Maschine dieser Klasse auf dem Markt
- Hohe Drehmomente und extrem hohe Drehzahlen für optimales Arbeiten
- NEU, 5 Einstellungsmodi für die verschiedensten Anwendungsbereiche
- Patentiertes "Triple Hammer Hitting System"
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- Optimal positionierte, separat zuschaltbare 3-fach LED für ein sicheres und schattenfreies Arbeitsumfeld

Technische Daten

Bolzen und Muttern:	M5-M18
Hochleistungsbolzen:	M5-M14
Maschinenschrauben:	4-10 mm
Selbstschneidende Ø:	3,5-6 mm
Max. Festdrehmoment:	215 Nm
Wahlmodus	
(Soft/Power/Bolt):	76/215/215 Nm
Wahlmodus (Single):	95 Nm mit Auto-Stopp
Wahlmodus	
(Selbstbohrschrauben):	80 Nm
Leerlaufdrehzahl:	0-3700 min ⁻¹
Volllastschlagzahl:	0-4100 min ⁻¹
Abmessung LxH:	114x241 mm
Gewicht:	1,0 kg

Lieferumfang

1 HSC II (HIK-System Case II)
OHNE Akku und Ladegerät

Art.-Nr. WH36DCW2Z

EAN-Nr. 4966376401246