

G3613DVF (Basic) (HSC III) Akku Winkelschleifer

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Technische Produktinformation



Multi VOLT

BRUSHLESS
Brushless Motor

AT
AUTOMATIC TRANSMISSION

Basic:
ohne Akku

Highlights

- 36V (Basic) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Wasser- und staubresistent durch neue, auswaschbare und auswechselbare, Polyester Lüftungsgitter
- Mit HiKOKI Kick-Back-Stopp-Sicherung
- Mit AT Modus ausgerüstet
- Max. Power output 1.500W
- Soft-Start Funktion (Anlaufstrombegrenzung)
- Nach Überlastauslösung muss die Maschine neu gestartet werden
- Antivibrations-Zusatzhandgriff für sichere Führung und gutes Handling, leicht und kompakt
- Elektronische Drehzahlregelung
- Zusatzhandgriff in 3 Positionen anschraubbar
- Mit LED für sicheres Arbeiten an dunkleren Stellen
- Elektrische Motorbremse
- NEU, zweiteilige Schleifschutzhaube, 1x zum Schrappen, 1 x zum Trennen
- Gut und einfach zu bedienender Paddle Schalter

Technische Daten

Schleifscheiben Ø:	125 mm
Bohrung Ø:	22,4 mm
Antriebsspindel:	M14
Seitengriff:	M10
Leerlaufdrehzahl:	3200-10000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (AT Modus):	5500 min ⁻¹
Gehäuseumfang:	176 mm
Handgriffumfang:	155 mm
Abmessung L:	389 mm
Gewicht:	2,4 kg

Lieferumfang

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
1 Spannflansch
1 Spannmutter
1 Stirnlochschlüssel
1 Schleifschutzhaube
1 HSC III (HIK-System Case III)
OHNE Akku und Ladegerät

Art.-Nr. G3613DVFW2Z

EAN-Nr. 4966376406883