

CJ36DB (Basic) (HSC II) Akku-Stichsäge (Stabgriff)

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Technische Produktinformation



MV
MULTI VOLT

BRUSHLESS
Brushless Motor

AT
AUTOMATIC TRANSMISSION

PL
POWER LOCK SYSTEM

Basic:
ohne Akku

Highlights

- 36V (Basic) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)
- 4-stufige Pendelhubeinstellung
- Verwindungsfreie, nickelbeschichtete Aluminium-Grundplatte mit Schlüsselbox
- Starkes Gebläse für freie Schnittpur
- Integrierte Schnittpurbeleuchtung (LED)
- Soft-touch Gehäuse für sicheres, rutschfreies Handling
- Auto-Modus, Reduzierung von Vibrationen ohne Last
- On-Lock-Schalter, Verbesserung der Bedienung bei kontinuierlicher Arbeit

Technische Daten

Sägeleistung in Holz:	160 mm
Sägeleistung in Stahl:	3,2 mm
Sägeleistung in Stahlblech:	10 mm
Kleinsten Schnittradius:	25 mm
Gehrungsschnitte R/L:	45 °
Leerlaufhubzahl:	800-3500 min ⁻¹
Sägehub:	26 mm
Abmessung LxBxH:	298x81x175 mm
Gewicht (ohne Akku):	2,1 kg

Lieferumfang

1 Sägeblatt
1 Staubabsaugadapter
1 Splitterschutz
1 HSC II (HIK-System Case II)
OHNE Akku und Ladegerät

Art.-Nr. CJ36DBW2Z

EAN-Nr. 4966376331161