

CD3605DB (Basic) (HSC IV) Akku Metall-Handkreissäge

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Technische Produktinformation



MV
MULTI VOLT

BRUSHLESS
Brushless Motor

Basic:
ohne Akku

Highlights

- 36V (Basic) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Soft-Start Funktion
- Spanblasfunktion für immer freien Schnitt
- Automatische Power und Silent Funktion
- Die Silent Funktion reduziert die Säegeräusche erheblich und die Säge wechselt bei Belastung automatisch in den Power Modus
- Durch Spindelarretierung, schneller und einfacher Blattwechsel
- Kickback Protection System: Erkennt einen plötzlichen Abfall der Motordrehzahl und stoppt den Motor schnell, um die Reaktionskraft zu verringern
- Selektiver LED-Modus, drei Modi: EIN, LOCK und AUS
- Spezielle Schutzhaube und Absaugadapter für Fremdabsaugung vorhanden
- Mit Staubabsaugbox

Technische Daten

Gewicht:	3,0 kg
Leerlaufdrehzahl (Power):	3600 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent):	2400 min ⁻¹
Max. Sägeleistung bei 90°:	12 mm
Sägeblatt Ø:	150 mm
Sägeblattbohrung Ø:	20 mm
Sägeleistung:	57,5 mm

Lieferumfang

1 HM-Sägeblatt
1 Schlüssel
1 HSC IV (HIK-System Case IV)
OHNE Akku und Ladegerät

Art.-Nr. CD3605DBW2Z

EAN-Nr. 4966376409877