

DS18DE (Basic) (HSC II) Akku Bohrschrauber

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Technische Produktinformation



MV
MULTI VOLT

BRUSHLESS
Brushless Motor

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

Basic:
ohne Akku

Highlights

- 18V (Basic) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Automatische Spindelarretierung
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- 13 mm Metall-Einhülsen-Schnellspannbohrfutter
- 22 fache Drehmoment-Einstellungen für unterschiedliche Anwendungen
- Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) präziseres System durch Gyro-Sensor, stoppt den Motor, wenn die Maschine während des Betriebs plötzlich ruckartig überlastet wird
- Sehr gut positionierter R/L Umschalter
- Hochwertiges SoftSoft-touch Gehäuse für sicheres, rutschfreies Arbeiten, gleichzeitig Prallschutz
- Hohes Drehmoment für diese Klasse, 70 Nm
- Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl:	13 mm
Bohren in Aluminium:	13 mm
Bohren in Holz:	52 mm
Maschinenschrauben:	6 mm
Holzschrauben:	12x100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0-550 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0-2000 min ⁻¹
Max. Festdrehmoment (weich):	40 Nm
Max. Festdrehmoment (hart):	70 Nm
Drehmomentvorwahl:	1,0-4,5 Nm
Bohrfutterspannweite:	1,5-13 mm
Werkzeugaufnahme:	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH:	155x78x255 mm
Gewicht:	1,2 kg

Lieferumfang

1 HSC II (HIK-System-Case II)
OHNE Akku und Ladegerät

Art.-Nr. DS18DEW2Z

EAN-Nr. 4966376404629