

WR18DH (Basic) (HSC II) Akku Schlagschrauber (1/2")

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Technische Produktinformation



BRUSHLESS
Brushless Motor

IP56

Basic:
ohne Akku

Highlights

- 18V (Basic) Li-ion
- 1/2" Außenvierkant-Werkzeugaufnahme
- Bürstenloser Hochleistungsmotor, weitestgehend wartungsfrei
- Normaler Modus für kontinuierliches Arbeiten
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- Elektrische Bremse
- Rechts-/Linkslauf
- Absolut rückschlagfreies Arbeiten
- Einstellbare Leistung sowie Kontrolle über das integrierte Schalterboard im Gehäusesockel
- Staub und Wasser geschützt nach IP56
- Super kompakt, nur 144 mm lang, für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten
- Optimal positionierte LED für ein sicheres Arbeitsumfeld
- 4 Modi für Festdrehen im Auto-Stop-System

Technische Daten

Bolzen und Muttern:	M10-M20
Hochleistungsbolzen:	M10-M16
Max. Festdrehmoment:	345 Nm
Drehmomentstufen:	86/180/276/345 Nm
Max. Festdrehmoment bei Auto-Stop:	35 Nm bei M10 63 Nm bei M12 115 Nm bei M14 193 Nm bei M16
Max. Lösemoment:	600 Nm
Leerlaufdrehzahl:	0- 1.200/1.800/2.400/2.800 min ⁻¹
Volllastschlagzahl:	0- 1.600/2.400/3.200/4.000 min ⁻¹
Abmessung L:	144 mm
Abmessung H:	249 mm
Gewicht:	1,4 kg

Lieferumfang

1 HSC II (HIK-System Case II)
OHNE Akku und Ladegerät

Art.-Nr. WR18DHW2Z

EAN-Nr. 4966376410491