

KOMPAKTE UND INTUITIVE MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR NAHTLOSE ARBEITSABLÄUFE.

A4-Farb-Multifunktionssysteme für reibungslose und schnelle Druckprozesse, die speziell für die einfache Nutzung in kleineren Arbeitsbereichen konzipiert sind.

i-SENSYS MF750 II Serie



HOCHWERTIGE DRUCKE

Der Toner sorgt mit dem breiten Farbspektrum für eine hochwertige Farbwiedergabe und für erstklassige helle und dunkle Töne – für außergewöhnlich hochwertige Druckergebnisse.

UNKOMPLIZIERTE BENUTZERERFAHRUNG

Über die intuitive Benutzeroberfläche lassen sich diverse Druck- und Scanaufgaben ausführen und über einen QR-Code gelangt man schnell zu relevanten Teilen des Online-Handbuchs. Das Master-Setup, das Software automatisch herunterlädt und installiert, spart jede Menge Zeit.

360°-SICHERHEIT

Der Canon Security Settings Navigator empfiehlt geeignete Sicherheitseinstellungen zum Schutz vor Sicherheitslücken und Cyber-Bedrohungen.

VERBESSERTE NACHHALTIGKEIT

Die Toner-Cartridges sind mit recycelten Kunststoffen und Karton verpackt, was gut für die Umwelt ist.

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Das schnelle Drucken und Scannen verbessert die Zusammenarbeit und steigert die Produktivität. Auch kleine Dokumentenformate wie Schecks und Quittungen lassen sich ganz einfach scannen.

TECHNISCHE DATEN

i-SENSYS MF750 II Serie

HAUPT-EINHEIT	
Gerätetyp	Farblaser-Multifunktionssystem
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen
DRUCKER	
Druckgeschwindigkeit	Einseitig: Bis zu 33 Seiten/Min. (A4) Bis zu 60 Seiten/Min. (A5, quer) Beidseitig: Bis zu 29,5 ISO-Seiten/Min. (A4)
Druckverfahren	Farblaserdruck
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Aufwärmzeit	Ca. 14 Sekunden nach dem Einschalten
Druckersprachen	i-SENSYS MF752Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF754Cdw II: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Schriftarten	i-SENSYS MF752CdwII: 45 PCL-Schriften i-SENSYS MF754CdwII: 45 PCL-Schriften, 136 PostScript-Schriften
Druckfreier Rand	5 mm oben, unten und seitlich 10 mm oben, unten und seitlich (Umschläge)
Tonersparmodus	Ja
Erweiterte Druckfunktionen	Encrypted Secure Print Secure Print Druck vom USB-Speicherstick (JPEG/ TIFF/ PDF) Drucken aus der Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/ JPEG) Microsoft Universal Print Unterstützung iOS: AirPrint, Canon PRINT App Android; Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT App, IPP Everywhere
KOPIERER	
Kopiergeschwindigkeit	Einseitig (DIN A4): bis zu 33 Seiten/Min. Beidseitig (DIN A4): bis zu 29 ISO-Seiten/Min.
Erste Kopie nach (FCOT)	ADF (A4): Farbe: max. 8,8 Sekunden Schwarzweiß max. 7,6 Sekunden Vorlagenglas (A4): Farbe ca. 9,4 Sekunden Schwarzweiß max. Max. 8,3 Sekunden
Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Kopiermodi	Text/Foto/Karte (Standard), Text/Foto/Karte (hohe Qualität), gedrucktes Bild, Text
Duplexkopien (beidseitig)	2-seitig auf 2-seitig (automatisch)
Mehrfachkopien	Bis 999 Kopien
Verkleinerung / Vergrößerung	25-400 % in 1 %-Schritten
Sonstiges	Voreingestellte Vergrößerungs-/Verkleinerungs-faktoren, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, Sortieren, N auf 1, Schärfte, Randentfernung, Ausweiskopie, Passkopie, Farbmodus, Reserviertes Kopieren,
SCANNER	
Typ	Farbe
Scanauflösung	Optisch: bis zu 600 x 600 dpi Interpoliert: bis zu 9.600 x 9.600 dpi
Scangeschwindigkeit	Einseitig S/W: 50 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Einseitig Farbe: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Beidseitig S/W: 100 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Beidseitig Farbe: 80 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Einseitig S/W: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Einseitig Farbe: 20 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig S/W: 80 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig Farbe: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi)
Farbtiefe	24 Bit (intern) / 24 Bit (extern)
Graustufen	256
Kompatibilität	TWAIN, WIA, ICA
Max. Scanbreite	216mm
Scan-to-E-Mail	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, PDF, A-1b
Scan-to-PC	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, PDF, A-1b

Scan-to-USB-Stick	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, PDF, A-1b
Scan to FTP	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, PDF, A-1b
Scan-to-Cloud ¹	TIFF, JPEG, PDF, PNG ³
iFax	i-SENSYS MF754Cdw II: ITU-T.37
FAX (nur i-SENSYS MF754Cdw II)	
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seite ⁴)
Empfangsmodus	Nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell
Scanauflösung	Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi
Faxspeicher	Bis zu 512 Seiten ⁴
Kurzwahlspeicher	Bis zu 281 Gegenstellen
Gruppenwahlliste / Gegenstellen	Max. 299 Nummern / max. 299 Gegenstellen
Rundsenden	Max. 310 Gegenstellen
Speicherschutz	Permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash-Speicher)
Beidseitiges Faxen	Ja (Sendung und Empfang)
Sonstige Funktionen	Name des Absenders (TTI), Direktes Senden, Vorschau, Sendebericht, Rundsendungen
MEDIENHANDLING	
Scannertyp	Flachbett, ADF beidseitig (in einem Durchgang)
Papierzufuhr (Standard)	250 Blatt 50 Blatt 50 Blatt
Papierzufuhr (optional)	550 Blatt
Maximale Papierkapazität	850 Blatt
Papierausgabe	150 Blatt
Druckmedientypen	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, gestrichenes Papier, gelochtes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
Druckmedienformate	Kassette (Standard): A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch). Individuelle Formate: Min. 98 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Mehrzweck-einzug: A4, A5, A5 quer, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Karteikarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), Individuelle Formate: min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Kassette (optional): A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten. Individuelle Formate: min. 100 x 148 mm, max. 216 x 356 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Individuelle Formate: min. 48 x 85 mm, max. 216 x 355,6 mm
Papiergewicht	Kassette (Standard und optional): 60 bis 163 g/m ² (bis 200 g/m ² für beschichtetes Papier) Mehrzweck-einzug: 60 bis 176 g/m ² (bis 200 g/m ² für beschichtetes Papier) ADF: 50 bis 105 g/m ²

TECHNISCHE DATEN

i-SENSYS MF750 II Serie

Beidseitiges Drucken	Automatisch Kassette: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Individuelle Formate: min. 148 x 148 mm, max. 216 x 356 mm 60 bis 200 g/m ²
SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE	
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
Unterstützte Betriebs- systeme	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 macOS X Version 10.15 & höher Linux ⁵
Netzwerkprotokoll	Druck: TCP/IP (LPD/ Port9100/ IPP/ IPPS/ WSD) Scan: Push Scan: Datei: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-Mail/I-Fax: SMTP (senden), POP3 (empfangen) Pull Scan: TCP/IP Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicherheit: TLS1.3, IPsec, IP-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): Infrastruktur-Modus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Software- und Drucker- management	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Management Console: Serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Druckerflotte. eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, auto- matische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose. Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanage- ment). eMaintenance: Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Fern- diagnose. Anwendungsbibliothek
ALLGEMEINE DATEN	
Prozessorgeschwindig- keit	1.200 MHz
Arbeitsspeicher	1 GB
Speicherplatz	4 GB
Bedienfeld	12,7 cm LCD-Farb-Touchscreen
Abmessungen inkl. Papierablagen (B x T x H)	Ca. 425 x 461 x 430 mm
Platzbedarf (B x T x H)	Ca. 625 x 1.117 x 990 mm
Gewicht	i-SENSYS MF752Cdw II: ca. 23,30 kg i-SENSYS MF754Cdw II: ca. 23,60 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (ohne Kondensation)
Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	Maximum: ca. 1.380 W Betrieb: ca. 700 W Standby: ca. 24,0 W Ruhemodus: ca. 1,0 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): ca. 0,30 kWh/Woche (230 V) ⁹ Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Geräuschentwicklung	Schalldruck ⁶ : Betrieb: einseitig 51 dB / beidseitig 51 dB (S/W), 50 dB (Farbe) Standby: 29 dB Schallleistung ⁶ : Betrieb: max. 65 Standby: max. 41 dB
VERBRAUCHSMATERIAL	
Cartridges	Cartridge 069 Schwarz (2.100 Seiten) ⁸ Cartridge 069H Schwarz (7.600 Seiten) ⁸ Cartridge 069 Cyan (1.900 Seiten) ⁸ Cartridge 069H Cyan (5.500 Seiten) ⁸ Cartridge 069 Magenta (1.900 Seiten) ⁸ Cartridge 069H Magenta (5.500 Seiten) ⁸ Cartridge 069 Gelb (1.900 Seiten) ⁸ Cartridge 069H Gelb (5.500 Seiten) ⁸
OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR	
Artikel	i-SENSYS MF752Cdw II: Papierkassette PF-K1 (550-Blatt-Kassette) i-SENSYS MF754Cdw II: Papierkassette PF-K1 (550-Blatt-Kassette) Telefon-Kit 6 – langes Kabel (Telefonhörer)

Anmerkungen:

- Ein Abonnement für einen Cloud-Dienst eines Drittanbieters ist erforderlich, das den Geschäftsbedingungen des jeweiligen Anbieters unterliegt.
- Unterstützt nur Befehle. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.
- Scannen mit MF Scan Utility oder Canon PRINT App
- Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1
- Nur online erhältlich. Linux unterstützt nur die Druckfunktion.
- Geräuschentwicklungswerte gemäß ISO 7779.
- Basierend auf ISO/IEC 19798.
- Starter-Cartridges Schwarz für ca. 2.100 Seiten und Cyan/ Magenta/ Gelb für 1.100 Seiten im Lieferumfang enthalten.
- Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 3.2.

i-SENSYS MF750 II Serie



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 69 299 936 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Canon CEE GmbH
Am Europlatz 2
1120 Wien
Austria
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V. 2025