

KOMPAKTE A4-FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME MIT GRUNDLEGENDEN DRUCK- UND SCANFUNKTIONEN.

Die Multifunktionssysteme für hochwertige Ergebnisse, die sich nahtlos in eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen einfügen.

**HOCHWERTIGE
DRUCKE**

Der Toner sorgt mit dem breiten Farbspektrum für eine hochwertige Farbwiedergabe und für erstklassige helle und dunkle Töne – für außergewöhnlich hochwertige Druckergebnisse.

**VERBESSERTE
NACHHALTIGKEIT**

Wer sich für Modelle entscheidet, bei denen verstärkt recycelter Kunststoff verwendet wird, steigert das umweltbewusste Verhalten. Da die Systeme überraschend kompakt und leicht sind, verursachen sie auch weniger Emissionen beim Transport.

**HÖHERE
PRODUKTIVITÄT**

Die hohen Druck- und Scangeschwindigkeiten verbessern die Zusammenarbeit und steigern die Produktivität. Auch kleine Dokumente wie Schecks und Quittungen lassen sich ganz einfach scannen, was die manuelle Verarbeitung reduziert.

**UNKOMPLIZIERTE
BENUTZERERFAH-
RUNG**

Über die intuitive Benutzeroberfläche lassen sich diverse Druck- und Scanaufgaben ausführen und über einen QR-Code gelangt man schnell zu relevanten Teilen des Online-Handbuchs. Das Master-Setup, das Software automatisch herunterlädt und installiert, spart jede Menge Zeit.

360°-SICHERHEIT

Der Canon Security Settings Navigator empfiehlt geeignete Einstellungen zum Schutz vor Sicherheitslücken und Cyber-Bedrohungen.

i-SENSYS MF660 Serie



TECHNISCHE DATEN

i-SENSYS MF660 Serie

HAUPT-EINHEIT	
Gerätetyp	Farblaser-Multifunktionssystem
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen
DRUCKER	
Druckgeschwindigkeit	Einseitig: Bis zu 25 Seiten/Min. (A4), Bis zu 45,3 Seiten/Min. (A5, quer) Beidseitig: Bis zu 15 ISO-Seiten/Min. (A4)
Druckverfahren	Farblaserdruck
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Aufwärmzeit	Ca. 13 Sekunden nach dem Einschalten
Druck der ersten Seite	Farbe: max. 10,93 Sekunden Schwarzweiß: max. 10,9 Sekunden
Druckersprachen	i-SENSYS MF664Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF667Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Schriftarten	i-SENSYS MF664Cdw: 45 PCL-Schriften i-SENSYS MF667Cdw: 93 PCL-Schriften, 136 PostScript-Schriften
Druckfreier Rand	5 mm oben, unten und seitlich 10 mm oben, unten und seitlich (Umschläge)
Tonersparmodus	Ja
Erweiterte Druckfunktionen	i-SENSYS MF664Cdw: Encrypted Secure Print Secure Print Druck vom USB-Speicherstick (JPEG/ TIFF/ PDF) Direktdruck aus der Cloud (Dropbox, Google Drive, One Drive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print Unterstützung iOS: AirPrint, Canon PRINT App Android; Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT App, IPP Everywhere
	i-SENSYS MF667Cdw: Encrypted Secure Print Secure Print Druck vom USB-Speicherstick (JPEG/ TIFF/ PDF) Direktdruck aus der Cloud (Dropbox, Google Drive, One Drive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print Unterstützung Barcode Print ³ iOS: AirPrint, Canon PRINT App Android; Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT App, IPP Everywhere
KOPIERER	
Kopiergeschwindigkeit	Einseitig (DIN A4): bis zu 25 Seiten/Min. Beidseitig (DIN A4): bis zu 15 ISO-Seiten/Min.
Erste Kopie nach (FCOT)	ADF (A4): Farbe: max. 10,6 Sekunden Schwarzweiß max. 10,5 Sekunden Vorlagenglas (A4): Farbe ca. 11,2 Sekunden Schwarzweiß max. 11,0 Sekunden
Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Kopiermodi	Text/Foto/Karte (Standard), Text/Foto/Karte (hohe Qualität), gedrucktes Bild, Text
Duplexkopien (beidseitig)	2-seitig auf 2-seitig (automatisch)
Mehrfachkopien	Bis 999 Kopien
Verkleinerung / Vergrößerung	25-400 % in 1 %-Schritten
Sonstiges	Voreingestellte Vergrößerungs-/Verkleinerungs- faktoren, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, Sortieren, N auf 1, Schärfe, Randentfernung, Ausweiskopie, Passkopie, Farbmodus, Reserviertes Kopieren,

SCANNER	
Typ	Farbe
Scanauflösung	Optisch: bis zu 600 x 600 dpi Interpoliert: bis zu 9.600 x 9.600 dpi
Scangeschwindigkeit	i-SENSYS MF664Cdw: Einseitig S/W: 50 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Einseitig Farbe: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Einseitig S/W: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Einseitig Farbe: 20 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) i-SENSYS MF667Cdw: Einseitig S/W: 50 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Einseitig Farbe: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Beidseitig S/W: 100 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Beidseitig Farbe: 80 ISO-Seiten/Min. (300 x 300 dpi) Einseitig S/W: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Einseitig Farbe: 20 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig S/W: 80 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig Farbe: 40 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi)
Farbtiefe	24 Bit (intern) / 24 Bit (extern)
Graustufen	256
Kompatibilität	TWAIN, WIA, ICA
Max. Scanbreite	216 mm
Scan-to-E-Mail	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, PDF, A-1b
Scan-to-PC	i-SENSYS MF667Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, verschlüsseltes PDF*, PDF (digitale Signatur)*, PDF, A-1b
Scan-to-Cloud ¹	TIFF, JPEG, PDF, PNG ⁵
iFax	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
FAX (NUR I-SENSYS MF667CDW)	
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seite ⁶)
Empfangsmodus	Nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell
Einleseauflösung	Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi
Faxspeicher	Bis zu 512 Seiten ⁶
Kurzwahlspeicher	Bis zu 281 Nummern
Gruppenwahlliste / Gegenstellen	Max. 299 Nummern / max. 299 Gegenstellen
Rundsenden	Max. 310 Gegenstellen
Speicherschutz	Permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash- Speicher)
Beidseitiges Faxen	Ja (Sendung und Empfang)
Sonstige Funktionen	Name des Absenders (TTI), Direktes Senden, Vor- schau, Sendebericht, Rundsendungen
MEDIENHANDLING	
Scannertyp	i-SENSYS MF664Cdw: Vorlagenglas, ADF i-SENSYS MF667Cdw: Vorlagenglas, Duplex-ADF (beide Seiten in einem Durchgang)
Papierzufuhr (Standard)	Kassette: bis zu 250 Blatt Manuelle Zufuhr: 1 Blatt ADF: bis zu 50 Blatt
Maximale Papierka- pazität	251 Blatt
Papierausgabe	100 Blatt

TECHNISCHE DATEN

Druckmedientypen	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Gestrichenes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
Druckmedienformate	Kassette: A4, A5, A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), Individuelle Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm. Mehrzweckeinzug: A4, A5, A5 quer, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Karteikarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), Individuelle Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Individuelle Formate: min. 48 x 85 mm, max. 216 x 355,6 mm
Papiergewicht	Kassette (Standard und optional): 60 bis 163 g/m ² (bis 200 g/m ² für beschichtetes Papier), Mehrzweckeinzug: 60 bis 163 g/m ² (bis 200 g/m ² für beschichtetes Papier) ADF: 50 bis 105 g/m ²
Beidseitiges Drucken	Automatisch Kassette: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Individuelle Formate: min. 182 x 257 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 bis 200 g/m ²
SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE	
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 macOS X Version 10.15 & höher Linux ⁷
Netzwerkprotokoll	Drucken: TCP/IP (LPD/ Port9100/ IPP/ IPPS /WSD) Scannen: Push Scan: Datei: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-Mail/Fax: SMTP (senden), POP3 (empfangen) Pull Scan: TCP/IP Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicherheit: TLS1.3, IPsec, IP-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): Infrastruktur-Modus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

i-SENSYS MF660 Serie

Software- und Drucker- management	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Management Console: Serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Druckerflotte. eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose. Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement). eMaintenance: Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose. Anwendungsbibliothek
ALLGEMEINE DATEN	
Prozessorgeschwindigkeit	1.200 MHz
Arbeitsspeicher	1 GB
Speicherplatz	4 GB
Bedienfeld	12,7 cm LCD-Farb-Touchscreen
Abmessungen inkl. Papierablagen (B x T x H)	Ca. 451 x 460 x 397 mm
Platzbedarf (B x T x H)	Ca. 701 x 1.020 x 785 mm
Gewicht	Ca. 20,8 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (ohne Kondensation)
Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	Maximum: ca. 980 W Betrieb: ca. 580 W Standby: ca. 12,0 W Ruhemodus: ca. 1,0 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): ca. 0,23 kWh/Woche (230 V) ¹¹ Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Geräuscentwicklung	Schalldruck ⁸ : Betrieb: einseitig 53 dB / beidseitig 52 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar Schalleistung ⁸ : Betrieb: einseitig max. 67 dB (S/W) / 66 dB (Farbe) beidseitig: max. 66 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar
VERBRAUCHSMATERIAL	
Cartridges	Cartridge 075 Schwarz (1.400 Seiten ⁹) ¹⁰ Cartridge 075H Schwarz (3.500 Seiten ⁹) ¹⁰ Cartridge 075 Cyan (1.300 Seiten ⁹) ¹⁰ Cartridge 075H Cyan (2.500 Seiten ⁹) ¹⁰ Cartridge 075 Magenta (1.300 Seiten ⁹) ¹⁰ Cartridge 075H Magenta (2.500 Seiten ⁹) ¹⁰ Cartridge 075 Gelb (1.300 Seiten ⁹) ¹⁰ Cartridge 075H Gelb (2.500 Seiten ⁹) ¹⁰
OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR	
Artikel	i-SENSYS MF667Cdw: Telefon-Kit 6 – langes Kabel (Telefonhörer) Barcodedruck-Kit-E1E Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1

TECHNISCHE DATEN

i-SENSYS MF660 Serie

Anmerkungen:

1. Ein Abonnement für einen Cloud-Dienst eines Drittanbieters ist erforderlich, das den Geschäftsbedingungen des jeweiligen Anbieters unterliegt.
2. Unterstützt nur Befehle. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.
3. Zubehör – Barcode-Druckkit E1E ist als Zubehör erforderlich.
4. Zubehör – Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1 ist als Zubehör erforderlich.
5. Scannen mit MF Scan Utility oder Canon PRINT App
6. Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1
7. Nur online erhältlich. Linux unterstützt nur die Druckfunktion.
8. Geräuscentwicklungswerte gemäß ISO 7779.
9. Basierend auf ISO/IEC 19798.
10. Starter-Cartridges Schwarz für ca. 700 Seiten und Cyan/ Magenta/ Gelb für 500 Seiten im Lieferumfang enthalten.
11. Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 3.2.



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 69 299 936 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Canon CEE GmbH
Am Europlatz 2
1120 Wien
Austria
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V. 2025