

Joyful Listening.



Moment

Der Schlafbegleiter mit Licht.

Top 5 Merkmale

- DAB+/FM und Bluetooth 5.3
- Dimmbares Display mit Uhr
- Beruhigende Klänge
- Nachtlcht
- Wecker/Schlaf-Timer

Farbvarianten

Cotton White
Art.Nr: 252449
EAN: 759454301026

Coffee Black
Art.Nr: 252448
EAN: 759454301019

Was ist in der Box?

Moment Lautsprecher/Radio
Stromkabel (Netz)
Schnellstart-Anleitung
Sicherheitsdatenblatt
Feedback-Flyer



DAB+ Radio



Fm Radio



Bluetooth 5.3



Nachtlcht



Beruhigende Klänge



Dimmbares Display mit Uhr



Wecker / Schlaf-Timer



10 Voreinstellungen

Pure Moment

Dein Audio-Begleiter für achtsame Momente.



Moment ist dein moderner Audio-Begleiter für einen gesünderen Schlaf, Konzentration und Entspannung. Mit DAB+, UKW und Bluetooth für Audio, beruhigenden Klängen wie White Noise und Umgebungsgeräuschen, sowie einem Nachtlicht und personalisierten Alarmen – einschließlich Weckoption mit Licht. Eine Notfallbatterie weckt auch bei Stromausfall und das Uhr-Display kann vollständig gedimmt werden. Moment bringt mehr Ruhe ins Leben.

Technische Daten	
Quellen	DAB+, FM, Bluetooth, Klangliste
Anzahl der Voreinstellungen pro Radiotyp	10 (DAB, FM, Klangliste kombiniert)
Radio Auto-Scan	Ja
Schlummertaste	Ja
Wecker	Ja
Snooze	Ja
Küchen-Timer	Ja
Display Größe	4,7"
Display Typ	Monochrom-LCD (192x32)
Dimmbares Display	Ja
Steuerung	Am Gerät
Eingangsanschlüsse	Micro-USB (nur bei Upgrade)
Ausgangsanschlüsse	n/a
Antenne/Typ	Kabelantenne (FM und DAB)
Antenne am Modul (WIFI & BT)	Antenne auf PCB (BT)
Bestehende Genehmigungen	CE, UKCA, RCM
Betriebsart	Stromnetz
Eingangsspannung/Strom	9V 1A
Inklusive Akku	Ja
Chemische Zusammensetzung der Akkuzelle	Lithium
Akku-Kapazität	210 mAh
Akku-Gewicht	5 g
Gewicht von Lithium	0,07 g
Kanäle	Mono
Lautsprecher-Spezifikation	1x 2,5"-Breitbandtreiber
Audio-Ausgangsleistung	5 W
Akustische Einrichtung / Systemdetails	Vollständige Bandbreite
Abgedeckte Frequenzbänder (DAB+)	174-240MHz
Abgedeckte Frequenzen (FM)	87,5-108MHz
Bluetooth-Version	5,3
Länge des Stromkabels	1,4 m
Abmessungen & Gewicht	
Produkthöhe	115 mm
Produktlänge	85 mm
Produktbreite	155 mm
Produktgewicht	0,58 kg
Verpackungshöhe	162 mm
Verpackungslänge	171 mm
Verpackungsbreite	316 mm
Verpackungsgewicht	1,2 kg
MC Menge	2