

Joyful Listening.



Moment Charge

Der Schlafbegleiter mit Licht und kabellosem Laden.

Top 5 Merkmale

- DAB+/FM und Bluetooth 5.3
- Beruhigende Klänge
- Nachtlicht
- Wecker/Schlaf-Timer
- Kabelloses Laden

Farbvarianten

Cotton White

Art.Nr: 252451

EAN: 759454301040

Coffee Black

Art.Nr: 252450

EAN: 759454301033

Was ist in der Box?

Moment Charge Lautsprecher/Radio
Stromkabel (Netz)
Schnellstart-Anleitung
Sicherheitsdatenblatt
Feedback-Flyer



DAB+ Radio



Fm Radio



Bluetooth 5.3



Nachtlicht



Beruhigende Klänge



10 Voreinstellungen



Dimmbares Display mit Uhr



Wecker / Schlaf-Timer



Kabelloses Laden



Moment Charge

Dein achtsamer Audio-Begleiter mit kabelloser Ladefunktion.

Moment Charge ist der moderne Audio-Begleiter für gesündere Schlafroutinen, Konzentration und erholsame Momente. Der 10-Watt-Lautsprecher ist mit DAB+, UKW und Bluetooth ausgestattet und bietet außerdem entspannende Klänge wie White Noise und Hintergrundgeräusche. Neben dem Nachtlcht ist ein praktisches kabelloses Ladegerät integriert. Moment Charge weckt sanft mit personalisierten Alarmen, hat eine Stromausfall-Batterie verbaut und bietet eine Uhr, die man auf Wunsch vollständig dimmen kann.

Technische Daten	
Quellen	DAB+, FM, Bluetooth, Klangliste
Anzahl der Voreinstellungen pro Radiotyp	10 (DAB, FM, Klangliste kombiniert)
Radio Auto-Scan	Ja
Schlaf-Timer	Ja
Alarms	Ja
Schlummertaste	Ja
Display Größe	4,7"
Display Typ	Monochrom-LCD (192x32)
Dimmbares Display	Ja
Steuerung	Am Gerät
Eingangsanschlüsse	Micro-USB (nur bei Upgrade)
Ausgangsanschlüsse	Wireless 10 W, USB-A 1,5 A, USB-C 1,5 A
Antenne/Typ	Kabelantenne (FM & DAB)
Antenne am Modul (WIFI & BT)	Antenne auf PCB (BT)
Bestehende Genehmigungen	CE, UKCA, RCM
Betriebsart	Stromnetz
Eingangsspannung/Strom	9V 3A
Inklusive Akku	Ja
Chemische Zusammensetzung der Akkuzelle	Lithium
Akku-Kapazität	210 mAh
Akku-Gewicht	5 g
Gewicht von Lithium	0.07 g
Wie ist der Akku enthalten?	Im Gerät enthaltener Akku
Kanäle	Mono
Lautsprecher-Spezifikation	2x 2"-Breitbandtreiber
Audio-Ausgangsleistung	10 W
Akustische Einrichtung / Systemdetails	Volle Bandbreite
Abgedeckte Frequenzbänder (DAB+)	174-240MHz
Abgedeckte Frequenzen (FM)	87.5-108MHz
Bluetooth-Version	5.3
Länge des Stromkabels	1.5 m
Abmessungen & Gewicht	
Produkthöhe	115 mm
Produktlänge	160 mm
Produktbreite	155 mm
Produktgewicht	0,7 kg
Verpackungshöhe	205 mm
Verpackungslänge	184 mm
Verpackungsbreite	244 mm
Verpackungsgewicht	1,35 kg
MC Menge	2