

Joyful Listening

Elan ONE²

Das minimalistische Pure DAB+/FM-Radio für den täglichen Gebrauch.

Top 4 Merkmale

- Einfach zu bedienendes DAB+/FM-Radio mit LCD Bildschirm
- Inklusive Bluetooth 5.1
- Kopfhörerausgang, Sleep Timer und Alarm
- Funktioniert auch mit AA-Batterien

Farb-Varianten

Charcoal

Art.Nr: 252517

EAN: 759454301064

Cotton White

Art.Nr: 252518

EAN: 759454301057

Lieferumfang

Elan ONE²

USB-A zu DC Kabel

Schnellstartanleitung

Sicherheitshinweis



Kopfhörerausgang



AA Batterien



FM Radio



DAB + Radio



Sleep Timer & Alarm



Bluetooth 5.1



Elan ONE²

Das minimalistische Pure DAB+/FM-Radio für den täglichen Gebrauch.

Elan ONE² ist das neue DAB+/FM-Radio von Pure, mit dem Sie alle Ihre Lieblingssender in kristallklarer Qualität hören können. Das LCD-Display und die einfachen Bedienelemente machen den Zugriff auf die Sender leicht. Ein integrierter Bluetooth 5.1-Anschluss ermöglicht das Streamen von Musik von Ihrem Handy und macht das Gerät noch vielseitiger. Das Elan ONE² wird über USB oder AA-Batterien mit Strom versorgt, so dass Sie es überall genießen können, ob zu Hause oder unterwegs.

Technische Spezifikation:	
Displaygröße	2,2" Matrix-LCD (16x2)
Steuerung	Auf dem Gerät
Radioempfang	DAB+ und FM-Empfang
Frequenzbänder	174 – 240 MHz (DAB+)
Frequenzen	87,5 – 108 MHz (FM)
Senderspeicherplätze per Quelle	5 DAB, 5 FM
Bluetooth-Typ (inkl. Frequenzbereich und max. Leistung in dBm)	5.1 – 2402 ~ 2480 MHz – 2 dBm
Kanäle	Mono
Lautsprecher-Spezifikationen	1 x 1,75" – Breitbandlautsprecher
Audileistung	1,5 Watt
Eingänge	DC
Antenne	Teleskopantenne (FM & DAB)
Antenne am Modul	Antenne auf der Leiterplatte (BT)
Zertifizierungen	CE-, UKCA- und RMC-Zulassung
Betriebsmodus	Netz/Akku (AA)
Batterie	-

Abmessungen und Gewicht:	
Höhe Produkt	110mm
Länge Produkt	160mm
Breite Produkt	53mm
Gewicht Produkt	0.35Kg
Verpackung Höhe	120mm
Verpackung Länge	180mm
Verpackung Breite	65mm
Verpackung Gewicht	0.43 kg