

Joyful Listening

Classic H4

Das charmante Digitalradio.

Top 5 Merkmale

- DAB+/FM
- Bluetooth 5.3
- Küchen-Wecker
- Wecker/Sleep-Timer
- 2,4" TFT-Farbdisplay

Farbvarianten

Cotton White/Oak

Art.Nr: 252982

EAN: 759454301323

Coffee Black/Walnut

Art.Nr: 252983

EAN: 759454301330

Was ist in der Box?

Classic H4
Stromkabel (Netz)
Schnellstart-Anleitung
Sicherheitsdatenblatt
Feedback-Flyer



DAB+ Radio



Fm Radio



Bluetooth



Küchen-Timer



Aux-In



40+ Presets



Sleep-Timer



Wecker



Classic H4

Mehr als dein Digitalradio.

Erweitere Deinen Küchen-Soundtrack: Dieses 10-Watt-Soundwunder verfügt über DAB+, UKW, Bluetooth und USB und sorgt so für ein vielseitiges Klangerlebnis. Wähle zwischen den Farbtönen Eiche oder Walnuss, und verbessere Dein Küchenambiente mit praktischen Funktionen wie einem Küchen-Wecker, der Deine Frühstückseier timed. Das 2,4-Zoll-Farbdisplay macht die Navigation einfach. Speichere bis zu 40 Sender für DAB+ und FM in Deiner Favoritenliste.

Technische Spezifikationen	
Sources/Quellen	DAB+, FM, Bluetooth, USB
Menge an möglichen Voreinstellungen	40 DAB+, 40 FM
Sleep-Timer	Ja
Wecker	Ja
Schlummertaste	Ja
Küchen-Wecker	Ja
Radio Auto-Scan	Ja
Displaygröße	2,4"
Displayart	TFT-Farbdisplay
Dimmbares Display	Ja
Steuerung	Am Gerät
Eingänge	Strom, AUX, USB-A
Ausgänge	n/a
Antennenart	Teleskopische Antenne (FM & DAB)
Antenne am Modul (WIFI & BT)	PCB-Antenne (BT)
Zertifizierungen	CE, UKCA, RCM
Betriebsart	Stromnetz
Eingangsspannung/Eingangsstrom	100-240V~ 50/60Hz
Kanäle	Mono
Lautsprecher-Spezifikationen	1x 3"-Breitbandtreiber
Audibleistung	10 W
Akustik Setup/Systemdetails	Full Range
Frequenzbänder (digital) (DAB+)	174-240MHz
Frequenzen (FM)	87,5-108MHz
Bluetooth-Version	BT 5.3
Stromkabel Länge	1,5 m
Abmessungen und Gewicht	
Produkt Höhe	140 mm
Produkt Länge	117 mm
Produkt Breite	200 mm
Produkt Gewicht	1,2 kg
Verpackung Höhe	135 mm
Verpackung Länge	245 mm
Verpackung Breite	285 mm
Hauptkarton Menge	6