

Joyful Listening



Classic C-D6

Der charmante CD-Player & Digitalradio

Top 5 Merkmale

- DAB+/FM
- CD-Laufwerk
- Bluetooth 5.3
- Stereo Sound (2x15Watt)
- Fernbedienung

Farbvariante

Cotton White/Oak
Art.Nr: 252984
EAN: 759454301347

Coffee Black/Walnut
Art.Nr: 252985
EAN: 759454301354

Was ist in der Box?

Classic C-D6
Fernbedienung + Batterien
Stromkabel (Netz)
Schnellstart-Anleitung
Sicherheitsdatenblatt
Feedback Flyer



CD Player



DAB+ Radio



Fm Radio



Bluetooth 5.3



Sleep-Timer



Aux-In



Remote Control



30+ Presets



Stereo Sound



Wecker



Classic C-D6

Charmant und doch unerwartet kraftvoll.

Dieses Audio-Meisterstück bietet ein vielseitiges Stereoerlebnis, während sein elegantes Design in Eichen- oder Walnusstönen jeden Raum bereichert. Tauche ein in die Welt der digitalen Möglichkeiten mit DAB+, entdecke den zeitlosen Charme eines CD-Players neu und genieße den dynamischen 2x 15-Watt-Stereoklang. Das 2,4-Zoll-Farbdisplay ermöglicht eine mühelose Navigation, und das Gerät bietet Dir die Möglichkeit, 30 Favoriten deiner DAB+/FM-Sender zu speichern. Definiere Deine Audio-Alltag neu, mit dem Classic C-D6.

Technische Spezifikationen:

Sources/Quellen	DAB+, FM, Bluetooth, USB, CD-Laufwerk
Menge an möglichen Voreinstellungen	30 DAB+, 30 FM
Radio Auto-Scan	Ja
Sleep-Timer	Ja
Wecker	Ja
Schlummertaste	Ja
Küchen-Wecker	Nein
Displaygröße	2,4"
Displayart	TFT-Farbdisplay
Dimmbares Display	Ja
Steuerung	Am Gerät, Fernbedienung
Eingänge	Strom, AUX, USB-A
Ausgänge	n/a
Antennenart	Teleskopische Antenne (FM & DAB)
Antenne am Modul (WIFI & BT)	PCB-Antenne (BT)
Zertifizierungen	CE, UKCA, RCM
Betriebsart	Stromnetz
Eingangsspannung/Eingangsstrom	100-240V~ 50/60Hz
Batterie inkludiert	für die Fernbedienung
Kanäle	Stereo
Lautsprecher-Spezifikationen	2x 3"-Breitbandtreiber
Audioleistung	2x 15W
Akustik Setup/Systemdetails	Stereo Full Range
Frequenzbänder (digital) (DAB+)	174-240MHz
Frequenzen (FM)	87.5-108MHz
Bluetooth-Version	BT 5.3
Stromkabel Länge	1.5 m

Abmessungen und Gewicht:

Produkt Höhe (mm)	130 mm
Produkt Länge (mm)	290 mm
Produkt Breite (mm)	365 mm
Produkt Gewicht (kg)	3.6 kg
Verpackung Höhe (mm)	315 mm
Verpackung Länge (mm)	176 mm
Verpackung Breite (mm)	470 mm
Hauptkarton Menge	2