

Joyful Listening



Classic C-D6i

Der charmante All-in-One Internetradio

Top 5 Merkmale

- Internet Radio und Podcast
- Bluetooth 5.3, CD-Laufwerk
- DAB+/UKW Radio
- Stereo Sound (2x 15W)
- Alarm/Sleep-Timer

Farbe

Schwarz/Esche
Art.Nr: 254588
EAN: 759454301828



CD Player



DAB+ Radio



FM Radio



Bluetooth 5.3



Sleep-Timer



Internetradio

Was ist in der Box?

Classic C-D6i
Fernbedienung + Batterien
Stromkabel (Netz)
Schnellstart-Anleitung
Sicherheitsdatenblatt
Feedback Flyer



Aux-In



Fernbedienung



150+ Speicherplätze



Stereosound



Wecker



Classic C-D6i

Charmant und doch unerwartet vielseitig.

Dieses All-in-One-Audiowunder bietet ein sattes Stereoelebnis, während sein schlankes Design in Schwarz/Esche zu jedem modernen Raum passt. Entdecke endlose digitale Möglichkeiten mit Internetradio, Podcasts, DAB+, AUX, USB oder genieße den zeitlosen Charme eines CD-Players neu – alles mit dynamischem 2x 15W Stereo-Sound. Das 2,4-Zoll-Farbdisplay sorgt für eine einfache Menüführung, während bis zu 150 Favoriten schnell zugänglich sind. Erlebe mit dem Classic C-D6i ein ganz neues Klangerlebnis.

Technische Spezifikationen	
Sources/Quellen	Internet Radio, Podcast, DAB+, FM, Bluetooth, USB, AUX, CD
Speicherplätze	150 kombiniert
Radio Auto-Scan	Ja
Sleep-Timer	Ja
Wecker	Ja
Schlummertaste	Ja
Displaygröße	2,4"
Displayart	TFT-Farbdisplay
Dimmbares Display	Ja
Steuerung	Am Gerät, Fernbedienung
Eingänge	Strom, AUX, USB-A
Ausgänge	n/a
CD Player	Ja
Antennenart	Teleskopantenne (FM & DAB)
Antenne am Modul (WIFI & BT)	Antenne auf PCB (Wifi/BT)
Zertifizierungen	CE, UKCA, RCM
Betriebsart	Stromnetz
Eingangsspannung/Eingangsstrom	15V 2.67A
Batterie inkludiert	für die Fernbedienung
Kanäle	Stereo
Lautsprecher-Spezifikationen	2x 3"-Breitbandtreiber
Audibleistung	2x 15W
Akustik Setup/Systemdetails	Stereo Full Range
Frequenzbänder (digital) (DAB+)	174-240MHz
Frequenzen (FM)	87.5-108MHz
Bluetooth-Version	BT 5.3
Stromkabel Länge	1.7 m
Abmessungen und Gewicht	
Produkt Höhe	130 mm
Produkt Länge	290 mm
Produkt Breite	365 mm
Produkt Gewicht	3.6 kg
Verpackung Höhe	315 mm
Verpackung Länge	176 mm
Verpackung Breite	470 mm
Hauptkarton Menge	2