

Reolink Solarpanel 3 (12 W) für akkubetriebene Reolink Überwachungskameras

EAN: 6976930228279

Das Reolink Solar Panel 3 ist die optimale Stromquelle für die Akku-Kameras von Reolink und sorgt für eine zuverlässige, unabhängige Energieversorgung im Außeneinsatz. Mit einer Leistung von 12 Watt liefert es eine sehr hohe Ladeeffizienz und gewährleistet, dass kompatible Kameras mit nur wenigen Minuten direkter Sonneneinstrahlung pro Tag kontinuierlich betrieben werden können - ohne manuelles Nachladen.



Dank des universellen USB-C-Anschlusses ist das Panel mit der aktuellen Reolink Akku-Kamera-Produktlinie kompatibel, auch mit älteren Modellen. Ein Micro-USB-Adapterkabel ist im Lieferumfang enthalten, so dass auch ältere Geräte problemlos angeschlossen werden können. Zu den unterstützten Kameraserien gehören die Argus-Serie (2, 3, PT, Eco, Pro), die Go-Modelle sowie die TrackMix- und Duo-Kameras - insgesamt mehr als 30 Varianten.

Mit einer flexiblen 360° Halterung und einem 4 Meter langen Anschlusskabel lässt sich das Panel optimal zur Sonne ausrichten und an den unterschiedlichsten Orten positionieren. Ob an einer Wand, einem Zaun oder einem Mast - die mitgelieferte Befestigungsmöglichkeit ermöglicht eine einfache und stabile Montage an nahezu jedem Ort.

Die wetterfeste IP65-Ausführung schützt das Solarpanel vor Regen, Staub und extremen Temperaturen (-10 °C bis +55 °C), so dass es auch unter widrigen Bedingungen zuverlässig arbeitet. Die robuste Konstruktion mit einem Gewicht von 590 g unterstreicht die hohe Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit dieses Produkts.

Dank der unterstützten Option für bis zu zwei USB-C-Verlängerungskabel bietet das Reolink Solarpanel 3 noch mehr Flexibilität bei der Positionierung - auch in großer Entfernung zur Kamera.

Kompatibel mit:

Reolink Argus Series B320
Reolink Argus Series B330
Reolink Argus Series B340
Reolink Argus Series B350
Reolink Argus Series B360
Reolink Argus Series B420
Reolink Argus Series B430
Reolink Argus Series B440
Reolink Duo Series B750
Reolink Go Series G330
Reolink Go Series G340
Reolink Go Series G430
Reolink Go Series G440
Reolink Argus Eco
Reolink Trackmix B770

Reolink Trackmix G770
Reolink Trackmix B770
Reolink TrackMix
Reolink TrackMix LTE
Reolink Argus 2
Reolink Argus 2E
Reolink Argus 2E Plus
Reolink Argus 3 2K
Reolink Argus 3 Pro
Reolink Argus 3 Ultra
Reolink Argus 3 Plus
Reolink Argus Pro
Reolink Argus PT
Reolink Argus PT Plus
Reolink Argus PT Ultra

Reolink Argus PT 2K
Reolink Argus PT 4K
Reolink Go
Reolink Go Plus
Reolink Go EXT
Reolink Go PT
Reolink Go PT Plus
Reolink Go PT Ultra
Reolink Go Ranger PT
Reolink Duo
Reolink Duo 2
Reolink Duo 4G
Reolink Duo 2 LTE
...

Technische Daten

Modell	Reolink Solarpanel 3
Elektrische Parameter	- Maximale Spannung 6,4 V - Maximaler Strom 1,9 A - Maximale Leistung 12 W
Schnittstelle	USB-Typ-C Anschluss
Abmessungen	310 x 204 x 3,6 mm
Gewicht	590 g
Kabellänge	4 Meter
Arbeitstemperatur	-10°C bis +55°C (14°F bis 131°F)
Arbeitsfeuchtigkeit	10% bis 90%
Wasserdichtigkeit	IP65
Verlängerungskabel unterstützt	Maximal 2 Verlängerungskabel (USB-C)

Lieferumfang

- Reolink Solarpanel 3
- Verbindungskabel 4 m
- Halterung
- Halteband
- Schraubenpaket
- Kurzanleitung
- Schablone
- Micro-USB-Adapterkabel (Konverter)