

PATH TO THE FUTURE

Der MSI Infinite Gaming-Desktop ist wie geschaffen für Gamer, die nie genug von ihrem unersättlichen Spieltrieb bekommen können. Ausgestattet mit der weltbesten Gaming-Hardware, integrierter KI und zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten ist dieser Desktop Ihr engagierter Begleiter für endlose Spielstunden. Fordern Sie Ihre Grenzen heraus!



SELLING POINTS

- Windows 11 Home
- Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 265K mit NPU
- MSI GeForce RTX™ 50 Series Grafikkarten (AI- Beschleunigung)
- AI Gaming Desktop-PC - AI-gesteuerte Optimierungen bei Kühlung, Gaming und Game-Streaming
- Silent Storm Kühlung AI - Optimierte den Luftstrom durch Anpassung der Lüfterdrehzahlen mit AI-Algorithmen
- 360mm AIO Wasserkühlung - Führt die Wärme von High-End-CPU's effizient ab
- Glacier Armor - SSD Kühlkörper und PCH Kühlkörper
- Unterstützt PCIe 4.0 SSD - Lade deine Games in Sekundenschnelle
- 8pin Stromanschluss - Zusätzlicher Onboard-PCIe-Stromanschluss sorgt für kontinuierliche GPU-Leistung für AI-Berechnungsaufgaben
- Einfach aufzurüsten - Entwickelt, um deine Komponenten mit Leichtigkeit aufzurüsten
- Mystic Light RGB LED-Design zur individuellen Gestaltung deines Gaming-PCs
- Transparente Seitenwand erfüllt EMI-Norm
- 5G LAN & WiFi 6E Technik - Gaming ohne Lag.



1. 1x USB 10Gbps Typ C
2. 1x USB 5Gbps Typ A
3. 1x Kopfhörerausgang
4. 1x Mikrofoneingang
5. 2x USB 2.0 Typ A / 1x PS/2
6. 2x USB 5Gbps Typ A / 2x USB 2.0 Typ A
7. Flash BIOS port
8. 1x USB 10Gbps Typ C / 1x USB 10Gbps Typ A / 1x RJ45 (5G LAN)
9. 2x Wi-Fi Antenne
10. 3x Audioanschlüsse



SPECIFICATION

Model	Part No	9S6-B94211-073
	MKT Name	MPG Infinite X3 AI 2NVR7
	MKT Spec	MPG Infinite X3 AI 2NVR7-073AT
	Color	ID1/Black-Black-Black
	SKU Number	00B94211-073
	Model	B942
Betriebssystem	Entity MKT Name	MPG Infinite X3 AI 2NVR7-073AT
	Betriebssystem	Windows 11 Home
Prozessor	CPU Number	Intel Core Ultra 7 processor 265K
	CPU Clock	3.9GHz
	CPU Cores	20
	TDP	125W
	Cache	30 MB Intel® Smart Cache
	Threads	20
	CPU Core Name	ARROW LAKE
	CPU Socket	FCLGA-1851pin
	Max Turbo Frequency	up to 5.50 GHz
	CPU Cooler	Liquid cooling
Chipsatz	Chipsets	Z890
Grafik	GPU1 VRAM Size	16G
	VGA I/O Port	HDMIx1, Display Portx3
	VGA MKT Name	GeForce RTX 5070 Ti
	GPU1 Vendor	NVIDIA
Arbeitsspeicher	Memory Size	32GB(16GB*2)
	Memory Type	DDR5 SDRAM
	Module Type	U-DIMM
	Memory Slot (Total/Free)	4/2
	Max Capacity	Max 128GB
Speicher	SSD Interface	PCIe GEN4x4
	SSD Form Factor	M.2-2280 M-KEY
	SSD Config	1TB*1
	SSD Size	1TB
	HDD1 Interface	N/A
	HDD1 Form Factor	N/A
	HDD1 Size	N/A
	HDD1 RPM	N/A
	ODD(Type)	N/A
	ODD Height	N/A
	ODD Type	N/A
	M.2 slots (Total/Free)	4/3
	2.5" Drive Bays (Total/Free)	0/
	3.5" Drive Bays (Total/Free)	2/2
	mSATA slots(Free)	0
Audio	Audio Chipset	Realtek ALC897
	Audio Type	7.1 Channel HD Audio
Kommunikation	LAN	Realtek RTL 8126-VB-CG
	WLAN Version	Wi-Fi 6E+BT
	BT Version	5.3
	WLAN	INTEL/AX211.NGWG.NV
Schnittstellen (Vorne)	Audio Mic-in	1
	Audio Headphone-out	1
	USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C	1
	USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A	1



DESKTOP

MPG Infinite X3 AI 2nd

MPG INFINITE X3 AI 2NVR7-073AT

Schnittstellen (Rückseite)	USB 2.0 Type A (R)	4
	RJ45	1
	WiFi Antenna	2
	PS/2	1
	Audio jack	3
	USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C (R)	1
	USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A (R)	1
	USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A (R)	2
Power	Power	850W
	Power Certification	80PLUS GOLD
	Formfactor	ATX
	Type	POWER SUPPLY
Abmessungen & Gewicht	Product Dimension (WxDxH) (mm)	235.1 x 481.23 x 485
	Product Dimension (WxDxH) (inch)	9.26 x 18.95 x 19.09
	Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm)	N/A
	Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch)	N/A
	Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm)	590 x 327 x 611
	Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch)	23.23 x 12.87 x 24.06
	Weight (Net kg)	13.88
	Net Weight (lbs)	30.6
	Weight (Gross kg)	16.15
	Gross Weight (lbs)	35.6
	Liter	40
	Pint	84.53
Lagerung & Zertifikationen	Operating, Storage Temperature	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
	Operating, Storage Humidity	0% ~ 85%;0% ~ 90%
	Regulatory Compliance	FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick)
Garantie	Warranty	24 Monate Pick-Up & Return
Zubehör	Keyboard Interface	N/A
	Mouse Interface	N/A
	Power Cord	1
	AC Adaptor	N/A
	Warranty Card	N/A
	Quick Guide	4
	User Manual	N/A
	VESA Mount kit	N/A
	Keyboard	N/A
	Mouse	N/A
Barcode Info	EAN	4711377306928