

83260000	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	FLEXIMARK® Perforierter Schrumpfschlauch	

FLEXIMARK® Perforierter Schrumpfschlauch



Allgemeine Beschreibung:

- Für Einzelader und Kabelkennzeichnung
- Kann mithilfe des Thermotransferdruckers CAB A4+/A4+M bedruckt werden
- Empfohlenes Farbband: 83260201- Farbband FTI-Y 55-360 BK
- Ist auch in einer halogenfreien und ölbeständigen Ausführung erhältlich
- Wird als Rolle geliefert

Technische Daten:

- Material: Polyolefine, Schrumpfverhältnis Schrumpfschläuche: 3:1 (Halogenfreie Ausführung: 2:1)
- Beständigkeit: UV-beständig, beständig gegenüber Flüssigkeiten (Test SAE-AMS-DTL-23053), Halogenfreie Ausführung: zusätzlich sehr gute Chemikalien-Beständigkeit, ölbeständige Ausführung: zusätzlich gute Ölbeständigkeit
- Farben: Gelb und Weiß
- Temperaturbereich: -55 °C bis zu +135°C (Halogenfrei: -30°C bis zu +105°C)
- Norm Referenzen: ROHS, UL 224 (E-File Nummer: E228117)

Ausgearbeitet von: PSM: S. Scheiter	Dokument: DB83260000DE Version: 01	Seite 1 von 4
--	---------------------------------------	---------------

83260000	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	FLEXIMARK® Perforierter Schrumpfschlauch	

Artikel Nr.	Artikelbezeichnung	Länge (mm)	Innendurchmesser vor/nach Schrumpfung	Farbe	Anzahl pro Reihe	Inhalt (Stück)
83260000	FLEXIMARK® Perf.Schr. 2.4/0.8-50(1) WH	50.0	2,4/0,8	Weiß	1	1000
83260001	FLEXIMARK® Perf.Schr. 3.2/1.0-50(1) WH	50.0	3.2/1.0	Weiß	1	1000
83260002	FLEXIMARK® Perf.Schr. 4.8/1.6-50(1) WH	50.0	4.8/1.6	Weiß	1	1000
83260003	FLEXIMARK® Perf.Schr. 6.4/2.0-50(1) WH	50.0	6.4/2.0	Weiß	1	1000
83260004	FLEXIMARK® Perf.Schr. 9.5/3.0-50(1) WH	50.0	9.5/3.0	Weiß	1	500
83260005	FLEXIMARK® Perf.Schr.12.7/4.0-50(1)WH	50.0	12.7/4.0	Weiß	1	500
83260006	FLEXIMARK® Perf.Schr.19.0/6.0-50(1)WH	50.0	19.0/6.0	Weiß	1	500
83260007	FLEXIMARK® Perf.Schr.25.4/8.0-50(1)WH	50.0	25.4/8.0	Weiß	1	300
83260008	FLEXIMARK® Perf.Schr..1/12.7-75(1)WH	75.0	38.1/12.7	Weiß	1	100
83260009	FLEXIMARK® Perf.Schr. 2.4/0.8-38(1) WH	38.0	2.4/0.8	Weiß	1	1000
83260010	FLEXIMARK® Perf.Schr. 3.2/1.0-38(1) WH	38.0	3.2/1.0	Weiß	1	1000
83260011	FLEXIMARK® Perf.Schr. 4.8/1.6-38(1) WH	38.0	4.8/1.6	Weiß	1	1000
83260012	FLEXIMARK® Perf.Schr. 6.4/2.0-38(1) WH	38.0	6.4/2.0	Weiß	1	1000
83260013	FLEXIMARK® Perf.Schr. 9.5/3.0-38(1) WH	38.0	9.5/3.0	Weiß	1	500
83260014	FLEXIMARK® Perf.Schr.12.7/4.0-38(1)WH	38.0	12.7/4.0	Weiß	1	500
83260015	FLEXIMARK® Perf.Schr.19.0/6.0-38(1)WH	38.0	19.0/6.0	Weiß	1	500
83260016	FLEXIMARK® Perf.Schr.25.4/8.0-38(1)WH	38.0	25.4/8.0	Weiß	1	300
83260017	FLEXIMARK® Perf.Schr.38.1/12.7-38(1)WH	38.0	38.1/12.7	Weiß	1	100
83260018	FLEXIMARK® Perf.Schr. 2.4/0.8-25(2) WH	25.0	2.4/0.8	Weiß	2	2000
83260019	FLEXIMARK® Perf.Schr. 3.2/1.0-25(2) WH	25.0	3.2/1.0	Weiß	2	2000
83260020	FLEXIMARK® Perf.Schr. 4.8/1.6-25(2) WH	25.0	4.8/1.6	Weiß	2	2000
83260021	FLEXIMARK® Perf.Schr. 6.4/2.0-25(2) WH	25.0	6.4/2.0	Weiß	2	2000
83260022	FLEXIMARK® Perf.Schr. 9.5/3.0-25(2) WH	25.0	9.5/3.0	Weiß	2	1000
83260023	FLEXIMARK® Perf.Schr. 4.8/1.6-25(2) WH	25.0	12.7/4.0	Weiß	2	1000
83260024	FLEXIMARK® Perf.Schr.19.0/6.0-25(2)WH	25.0	19.0/6.0	Weiß	2	1000
83260025	FLEXIMARK® Perf.Schr.25.4/8.0-25(2)WH	25.0	25.4/8.0	Weiß	2	600
83260210	FLEXIMARK® Perf.Schr. 4.8/1.6-25(2) WH	16.6	2.4/0.8	Weiß	3	3000
83260211	FLEXIMARK® Perf.Schr. 3.2/1.0-16.6(3) WH	16.6	3.2/1.0	Weiß	3	3000
83260212	FLEXIMARK® Perf.Schr. 3.2/1.0-16.6(3) WH	16.6	4.8/1.6	Weiß	3	3000
83260207	FLEXIMARK® Perf.Schr. 2.4/0.8-12.5(4) WH	12.5	2.4/0.8	Weiß	4	4000
83260208	FLEXIMARK® Perf.Schr. 3.2/1.0-12.5(4) WH	12.5	3.2/1.0	Weiß	4	4000
83260209	FLEXIMARK® Perf.Schr. 4.8/1.6-12.5(4) WH	12.5	4.8/1.6	Weiß	4	4000
83260026	FLEXIMARK® Perf.Schr. 2.4/0.8-50(1) YE	50.0	2.4/0.8	Gelb	1	1000
83260027	FLEXIMARK® Perf.Schr. 3.2/1.0-50(1) YE	50.0	3.2/1.0	Gelb	1	1000
83260028	FLEXIMARK® Perf.Schr. 4.8/1.6-50(1) YE	50.0	4.8/1.6	Gelb	1	1000
83260029	FLEXIMARK® Perf.Schr. 6.4/2.0-50(1) YE	50.0	6.4/2.0	Gelb	1	1000
83260030	FLEXIMARK® Perf.Schr. 9.5/3.0-50(1) YE	50.0	9.5/3.0	Gelb	1	500
83260031	FLEXIMARK® Perf.Schr.12.7/4.0-50(1)YE	50.0	12.7/4.0	Gelb	1	500
83260032	FLEXIMARK® Perf.Schr.19.0/6.0-50(1)YE	50.0	19.0/6.0	Gelb	1	500
83260033	FLEXIMARK® Perf.Schr.25.4/8.0-50(1)YE	50.0	25.4/8.0	Gelb	1	300
83260034	FLEXIMARK® Perf.Schr.38.1/12.7-75(1)YE	75.0	38.1/12.7	Gelb	1	100
83260035	FLEXIMARK® Perf.Schr.25.4/8.0-50(1)YE	38.0	2.4/0.8	Gelb	1	1000
83260036	FLEXIMARK® Perf.Schr. 3.2/1.0-38(1) YE	38.0	3.2/1.0	Gelb	1	1000
83260037	FLEXIMARK® Perf.Schr. 4.8/1.6-38(1) YE	38.0	4.8/1.6	Gelb	1	1000
83260038	FLEXIMARK® Perf.Schr. 6.4/2.0-38(1) YE	38.0	6.4/2.0	Gelb	1	1000
83260039	FLEXIMARK® Perf.Schr. 9.5/3.0-38(1) YE	38.0	9.5/3.0	Gelb	1	500
83260040	FLEXIMARK® Perf.Schr.12.7/4.0-38(1)YE	38.0	12.7/4.0	Gelb	1	500
83260041	FLEXIMARK® Perf.Schr.19.0/6.0-38(1)YE	38.0	9.0/6.0	Gelb	1	500
83260042	FLEXIMARK® Perf.Schr.19.0/6.0-38(1)YE	38.0	25.4/8.0	Gelb	1	300
83260043	FLEXIMARK® Org. shrink38.1/12.7-38(1)YE	38.0	38.1/12.7	Gelb	1	100
83260044	FLEXIMARK® Perf.Schr. 2.4/0.8-25(2) YE	25.0	2.4/0.8	Gelb	2	2000
83260045	FLEXIMARK® Perf.Schr. 3.2/1.0-25(2) YE	25.0	3.2/1.0	Gelb	2	2000
83260046	FLEXIMARK® Perf.Schr. 4.8/1.6-25(2) YE	25.0	4.8/1.6	Gelb	2	2000
83260047	FLEXIMARK® Perf.Schr. 6.4/2.0-25(2) YE	25.0	6.4/2.0	Gelb	2	2000
83260048	FLEXIMARK® Perf.Schr. 9.5/3.0-25(2) YE	25.0	9.5/3.0	Gelb	2	1000
83260049	FLEXIMARK® Perf.Schr.12.7/4.0-25(2)YE	25.0	12.7/4.0	Gelb	2	1000
83260216	FLEXIMARK® Perf.Schr. 2.4/0.8-16.6(3) YE	16.6	2.4/0.8	Gelb	3	3000
83260217	FLEXIMARK® Perf.Schr. 3.2/1.0-16.6(3) YE	16.6	3.2/1.0	Gelb	3	3000
83260218	FLEXIMARK® Perf.Schr. 9.5/3.0-25(2) YE	16.6	4.8/1.6	Gelb	3	3000
83260213	FLEXIMARK® Perf.Schr. 2.4/0.8-12.5(4) YE	12.5	2.4/0.8	Gelb	4	4000
83260214	FLEXIMARK® Perf.Schr. 3.2/1.0-12.5(4) YE	12.5	3.2/1.0	Gelb	4	4000
83260215	FLEXIMARK® Perf.Schr. 4.8/1.6-12.5(4) YE	12.5	4.8/1.6	Gelb	4	4000
83260051	FLEXIMARK® Perf.Schr.25.4/8.0-25(2)YE	25.0	25.4/8.0	Gelb	2	600

Ausgearbeitet von: PSM: S. Scheiter	Dokument: DB83260000DE Version: 01	Seite 2 von 4
--	---------------------------------------	---------------

83260000	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	FLEXIMARK® Perforierter Schrumpfschlauch	

Halogenfreie Schrumpfschläuche

Artikel Nr.	Artikelbezeichnung	Länge (mm)	Innendurchmesser vor/nach Schrumpfung	Farbe	Anzahl pro Reihe	Inhalt (Stück)
83260052	FLEXIMARK® Perf.Schr.2.4/1.2-50(1) 0-hal WH	50	2,4/1.2	Weiß	1	1000
83260053	FLEXIMARK® Perf.Schr.3.2/1.6-50(1) 0-hal WH	50	3.2/1.6	Weiß	1	1000
83260054	FLEXIMARK® Perf.Schr.4.8/2.4-50(1) 0-hal WH	50	4.8/2.4	Weiß	1	1000
83260055	FLEXIMARK® Perf.Schr.6.4/3.2-50(1) 0-hal WH	50	6.4/3.2	Weiß	1	1000
83260056	FLEXIMARK® Perf.Schr.9.5/4.8-50(1) 0-hal WH	50	9.5/4.8	Weiß	1	500
83260057	FLEXIMARK® Perf.Schr.12.7/6.4-50(1) 0-halWH	50	12.7/6.4	Weiß	1	500
83260058	FLEXIMARK® Perf.Schr.19.1/9.5-50(1) 0-halWH	50	19.1/9.5	Weiß	1	500
83260059	FLEXIMARK® Perf.Schr.25.4/12.7-50(1) 0-halWH	50	25.4/12.7	Weiß	1	300
83260060	FLEXIMARK® Perf.Schr.38.1/19.1-50(1) 0-halWH	50	38.1/19.1	Weiß	1	100
83260061	FLEXIMARK® Perf.Schr.50.8/25.4-50(1) 0-halWH	50	50.8/25.4	Weiß	1	100
83260062	FLEXIMARK® Perf.Schr.2.4/1.2-38(1) 0-hal WH	38	2.4/1.2	Weiß	1	1000
83260063	FLEXIMARK® Perf.Schr.3.2/1.6-38(1) 0-hal WH	38	3.2/1.6	Weiß	1	1000
83260064	FLEXIMARK® Perf.Schr.4.8/2.4-38(1) 0-hal WH	38	4.8/2.4	Weiß	1	1000
83260065	FLEXIMARK® Perf.Schr.6.4/3.2-38(1) 0-hal WH	38	6.4/3.2	Weiß	1	1000
83260066	FLEXIMARK® Perf.Schr.9.5/4.8-38(1) 0-hal WH	38	9.5/4.8	Weiß	1	500
83260067	FLEXIMARK® Perf.Schr.12.7/6.4-38(1) 0-halWH	38	12.7/6.4	Weiß	1	500
83260068	FLEXIMARK® Perf.Schr.19.1/9.5-38(1) 0-halWH	38	19.1/9.5	Weiß	1	500
83260069	FLEXIMARK® Perf.Schr.25.4/12.7-38(1) 0-halWH	38	25.4/12.7	Weiß	1	300
83260070	FLEXIMARK® Perf.Schr.38.1/19.1-38(1) 0-halWH	38	38.1/19.1	Weiß	1	100
83260071	FLEXIMARK® Perf.Schr.50.8/25.4-38(1) 0-halWH	38	50.8/25.4	Weiß	1	100
83260072	FLEXIMARK® Perf.Schr.2.4/1.2-25(2) 0-hal WH	25	2.4/1.2	Weiß	2	2000
83260073	FLEXIMARK® Perf.Schr.3.2/1.6-25(2) 0-hal WH	25	3.2/1.6	Weiß	2	2000
83260074	FLEXIMARK® Perf.Schr.4.8/2.4-25(2) 0-hal WH	25	4.8/2.7	Weiß	2	2000
83260075	FLEXIMARK® Perf.Schr.6.4/3.2-25(2) 0-hal WH	25	6.4/3.2	Weiß	2	2000
83260076	FLEXIMARK® Perf.Schr.9.5/4.8-25(2) 0-hal WH	25	9.5/4.8	Weiß	2	1000
83260077	FLEXIMARK® Perf.Schr.12.7/6.4-25(2) 0-hal WH	25	12.7/6.4	Weiß	2	1000
83260078	FLEXIMARK® Perf.Schr.19.1/9.5-25(2) 0-hal WH	25	19.1/9.5	Weiß	2	1000
83260079	FLEXIMARK® Perf.Schr.25.4/12.7-25(2) 0-halWH	25	25.4/12.7	Weiß	2	600
83260080	FLEXIMARK® Perf.Schr.2.4/1.2-50(1) 0-hal YE	50	2.4/1.2	Gelb	1	1000
83260081	FLEXIMARK® Perf.Schr.3.2/1.6-50(1) 0-hal YE	50	3.2/1.6	Gelb	1	1000
83260082	FLEXIMARK® Perf.Schr.4.8/2.4-50(1) 0-hal YE	50	3.2/1.0	Gelb	1	1000
83260083	FLEXIMARK® Perf.Schr.6.4/3.2-50(1) 0-hal YE	50	6.4/3.2	Gelb	1	1000
83260084	FLEXIMARK® Perf.Schr.9.5/4.8-50(1) 0-hal YE	50	9.5/4.8	Gelb	1	500
83260085	FLEXIMARK® Perf.Schr.12.7/6.4-50(1)0-hal YE	50	12.7/6.4	Gelb	1	500
83260086	FLEXIMARK® Perf.Schr.19.1/9.5-50(1) 0-hal YE	50	19.1/9.5	Gelb	1	500
83260087	FLEXIMARK® Perf.Schr.25.4/12.7-50(1) 0-halYE	50	25.4/12.7	Gelb	1	300
83260088	FLEXIMARK® Perf.Schr.38.1/19.1-50(1) 0-halYE	50	38.1/19.1	Gelb	1	100
83260089	FLEXIMARK® Perf.Schr.50.8/25.4-50(1) 0-halYE	50	50.8/25.4	Gelb	1	100
83260090	FLEXIMARK® Perf.Schr.2.4/1.2-38(1) 0-hal YE	38	2.4/1.2	Gelb	1	1000
83260091	FLEXIMARK® Perf.Schr.3.2/1.6-38(1) 0-hal YE	38	3.2/1.6	Gelb	1	1000
83260092	FLEXIMARK® Perf.Schr.4.8/2.4-38(1) 0-hal YE	38	4.8/2.4	Gelb	1	1000
83260093	FLEXIMARK® Perf.Schr.6.4/3.2-38(1) 0-hal YE	38	6.4/3.2	Gelb	1	1000
83260094	FLEXIMARK® Perf.Schr.9.5/4.8-38(1) 0-hal YE	38	9.5/4.8	Gelb	1	500
83260095	FLEXIMARK® Perf.Schr.12.7/6.4-38(1) 0-hal YE	38	12.7/6.4	Gelb	1	500
83260096	FLEXIMARK® Perf.Schr.19.1/9.5-38(1) 0-hal YE	38	19.1/9.5	Gelb	1	500
83260097	FLEXIMARK® Perf.Schr.25.4/12.7-38(1) 0-halYE	38	25.4/12.7	Gelb	1	300
83260098	FLEXIMARK® Perf.Schr.38.1/19.1-38(1) 0-halYE	38	38.1/19.1	Gelb	1	100
83260099	FLEXIMARK® Perf.Schr.50.8/25.4-38(1) 0-halYE	38	50.8/25.4	Gelb	1	100
83260100	FLEXIMARK® Perf.Schr.2.4/1.2-25(2) 0-hal YE	25	2.4/1.2	Gelb	2	2000
83260101	FLEXIMARK® Perf.Schr.3.2/1.6-25(2) 0-hal YE	25	3.2/1.6	Gelb	2	2000
83260102	FLEXIMARK® Perf.Schr.4.8/2.4-25(2) 0-hal YE	25	4.8/2.4	Gelb	2	2000
83260103	FLEXIMARK® Perf.Schr.6.4/3.2-25(2) 0-hal YE	25	6.4/3.2	Gelb	2	2000
83260104	FLEXIMARK® Perf.Schr.9.5/4.8-25(2) 0-hal YE	25	9.5/4.8	Gelb	2	1000
83260105	FLEXIMARK® Perf.Schr.12.7/6.4-25(2)0-hal YE	25	12.7/6.4	Gelb	2	1000
83260106	FLEXIMARK® Perf.Schr.19.1/9.5-25(2) 0-hal YE	25	19.1/9.5	Gelb	2	1000
83260107	FLEXIMARK® Perf.Schr.25.4/12.7-25(2) 0-halYE	25	25.4/12.7	Gelb	2	600

Ausgearbeitet von: PSM: S. Scheiter	Dokument: DB83260000DE Version: 01	Seite 3 von 4
--	---------------------------------------	---------------

83260000	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	FLEXIMARK® Perforierter Schrumpfschlauch	

Dieselbeständige Schrumpfschläuche

Artikel Nr.	Artikelbezeichnung	Länge (mm)	Innendurchmesser vor/nach Schrumpfung	Farbe	Anzahl pro Reihe	Inhalt (Stück)
83260108	FLEXIMARK® Perf.Schr.2.4/0.8-50(1) DR WH	50	2,4/0.8	Weiß	1	1000
83260109	FLEXIMARK® Perf.Schr.3.2/1.1-50(1) DR WH	50	3.2/1.1	Weiß	1	1000
83260110	FLEXIMARK® Perf.Schr.4.8/1.6-50(1) DR WH	50	4.8/1.6	Weiß	1	1000
83260111	FLEXIMARK® Perf.Schr.6.4/3.2-50(1) 0-hal WH	50	6.4/3.2	Weiß	1	1000
83260112	FLEXIMARK® Perf.Schr.9.5/3.2-50(1) DR WH	50	9.5/3.2	Weiß	1	500
83260113	FLEXIMARK® Perf.Schr.12.7/4.2-50(1) DR WH	50	12.7/4.2	Weiß	1	500
83260114	FLEXIMARK® Perf.Schr.19.1/6.4-50(1) DR WH	50	19.1/6.4	Weiß	1	500
83260115	FLEXIMARK® Perf.Schr.25.4/9.5-50(1)DR WH	50	25.4/9.5	Weiß	1	300
83260116	FLEXIMARK® Perf.Schr.38.1/12.7-50(1)DR WH	50	38.1/12.7	Weiß	1	100
83260117	FLEXIMARK® Perf.Schr.38.1/12.7-75(1)DR WH	75	38.1/12.7	Weiß	1	100
83260118	FLEXIMARK® Perf.Schr.2.4/0.8-38(1) DR WH	38	2.4/0.8	Weiß	1	1000
83260119	FLEXIMARK® Perf.Schr.3.2/1.1-38(1) DR WH	38	3.2/1.1	Weiß	1	1000
83260120	FLEXIMARK® Perf.Schr.4.8/1.6-38(1) DR WH	38	4.8/1.6	Weiß	1	1000
83260121	FLEXIMARK® Perf.Schr.6.4/2.1-38(1) DR WH	38	6.4/2.1	Weiß	1	1000
83260122	FLEXIMARK® Perf.Schr.9.5/3.2-38(1) DR WH	38	9.5/3.2	Weiß	1	1000
83260123	FLEXIMARK® Perf.Schr.12.7/4.2-38(1) DR WH	38	12.7/4.2	Weiß	1	500
83260124	FLEXIMARK® Perf.Schr.19.1/6.4-38(1) DR WH	38	19.1/6.4	Weiß	1	500
83260125	FLEXIMARK® Perf.Schr.25.4/9.5-38(1) DR WH	38	25.4/9.5	Weiß	1	300
83260126	FLEXIMARK® Perf.Schr.38.1/12.7-38(1) DR WH	38	38.1/12.7	Weiß	1	100
83260127	FLEXIMARK® Perf.Schr.2.4/0.8-25(2) DR WH	25	2.4/0.8	Weiß	1	100
83260128	FLEXIMARK® Perf.Schr.3.2/1.1-25(2) DR WH	25	3.2/1.1	Weiß	2	2000
83260129	FLEXIMARK® Perf.Schr.4.8/1.6-25(2) DR WH	25	4.8/1.6	Weiß	2	2000
83260130	FLEXIMARK® Perf.Schr.6.4/2.1-25(2) DR WH	25	6.4/2.1	Weiß	2	2000
83260131	FLEXIMARK® Perf.Schr.9.5/3.2-25(2) DR WH	25	9.5/3.2	Weiß	2	1000
83260132	FLEXIMARK® Perf.Schr.12.7/4.2-25(2) DR WH	25	12.7/4.2	Weiß	2	1000
83260133	FLEXIMARK® Perf.Schr.19.1/6.4-25(2) DR WH	25	19.1/6.4	Weiß	2	1000
83260134	FLEXIMARK® Perf.Schr.25.4/9.5-25(2) DR WH	25	25.4/9.5	Weiß	2	600
83260135	FLEXIMARK® Perf.Schr.38.1/12.7-25(2) DR WH	25	38.1/12.7	Weiß	2	200
83260136	FLEXIMARK® Perf.Schr.2.4/0.8-50(1) DR YE	50	2.4/0.8	Gelb	1	1000
83260137	FLEXIMARK® Perf.Schr.3.2/1.1-50(1) DR YE	50	3.2/1.1	Gelb	1	1000
83260138	FLEXIMARK® Perf.Schr.4.8/1.6-50(1) DR YE	50	4.8/1.6	Gelb	1	1000
83260139	FLEXIMARK® Perf.Schr.6.4/2.1-50(1) DR YE	50	6.4/2.1	Gelb	1	1000
83260140	FLEXIMARK® Perf.Schr.9.5/3.2-50(1) DR YE	50	9.5/3.2	Gelb	1	500
83260141	FLEXIMARK® Perf.Schr.12.7/4.2-50(1) DR YE	50	12.7/4.2	Gelb	1	500
83260142	FLEXIMARK® Perf.Schr.19.1/6.4-50(1) DR YE	50	19.1/6.4	Gelb	1	500
83260143	FLEXIMARK® Perf.Schr.25.4/9.5-50(1) DR YE	50	25.4/9.5	Gelb	1	300
83260144	FLEXIMARK® Perf.Schr.38.1/12.7-50(1)DR YE	50	38.1/12.7	Gelb	1	100
83260145	FLEXIMARK® Perf.Schr.38.1/12.7-75(1)DR YE	75	38.1/12.7	Gelb	1	100
83260146	FLEXIMARK® Perf.Schr.2.4/0.8-38(1) DR YE	38	2.4/0.8	Gelb	1	1000
83260147	FLEXIMARK® Perf.Schr.3.2/1.1-38(1) DR YE	38	3.2/1.1	Gelb	1	1000
83260148	FLEXIMARK® Perf.Schr.4.8/1.6-38(1) DR YE	38	4.8/1.6	Gelb	1	1000
83260149	FLEXIMARK® Perf.Schr.6.4/2.1-38(1) DR YE	38	6.4/2.1	Gelb	1	1000
83260150	FLEXIMARK® Perf.Schr.9.5/3.2-38(1) DR YE	38	9.5/3.2	Gelb	1	500
83260151	FLEXIMARK® Perf.Schr.12.7/4.2-38(1) DR YE	38	12.7/4.2	Gelb	1	500
83260152	FLEXIMARK® Perf.Schr.19.1/6.4-38(1) DR YE	38	19.1/6.4	Gelb	1	500
83260153	FLEXIMARK® Perf.Schr.25.4/9.5-38(1) DR YE	38	25.4/9.5	Gelb	1	300
83260154	FLEXIMARK® Perf.Schr.38.1/12.7-38(1) DR YE	38	38.1/12.7	Gelb	1	100
83260155	FLEXIMARK® Perf.Schr.2.4/0.8-25(2) DR YE	25	2.4/0.8	Gelb	2	2000
83260156	FLEXIMARK® Perf.Schr.3.2/1.1-25(2) DR YE	25	3.2/1.1	Gelb	2	2000
83260157	FLEXIMARK® Perf.Schr.4.8/1.6-25(2) DR YE	25	4.8/1.6	Gelb	2	2000
83260158	FLEXIMARK® Perf.Schr.6.4/2.1-25(2) DR YE	25	6.4/2.1	Gelb	2	2000
83260159	FLEXIMARK® Perf.Schr.9.5/3.2-25(2) DR YE	25	9.5/3.2	Gelb	2	1000
83260160	FLEXIMARK® Perf.Schr.12.7/4.2-25(2) DR YE	25	12.7/4.2	Gelb	2	1000
83260161	FLEXIMARK® Perf.Schr.19.1/6.4-25(2) DR YE	25	19.1/6.4	Gelb	2	1000
83260162	FLEXIMARK® Perf.Schr.25.4/9.5-25(2) DR YE	25	25.4/9.5	Gelb	2	600
83260163	FLEXIMARK® Perf.Schr.38.1/12.7-25(2) DR YE	25	38.1/12.7	Gelb	2	200

Fußnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ausgearbeitet von: PSM: S. Scheiter	Dokument: DB83260000DE Version: 01	Seite 4 von 4
--	---------------------------------------	---------------