



18

Pionier der neuen CB-Funk-Generation mit mehrfarbigem Display und integriertem Vox.



CB-FUNKGERÄT

18

Das Multistandard-CB-Funkgerät 18 ist darauf ausgelegt, höhere Leistungen in einem kleineren und günstigeren Format zu bieten, ohne die Qualität und die erstklassigen Funktionen zu beeinträchtigen. Mit einem mit drei Bedientasten (Up/Down/Lock) ausgestatteten Mikrofon war der Kanalwechsel noch nie so einfach.

Das Modell Midland 18 ist die Garantie für eine schnelle und sichere Kommunikation „on the road“.



Wichtigste Merkmale

EXTREME BENUTZERFREUNDLICHKEIT

dank der VOX-Funktion, des Mikrofons mit drei Bedientasten und des Zigarettenanzünderadapters.

KLARER EMPFANG, KEINE STÖRUNG

mit doppelter Rauschsperrung und RF-Gain-Abschwächer mit 7 Stufen.

IMMER VERBUNDEN

Multiband (AM/FM) und Zugriff auf die Notrufkanäle 9/19.

CB-FUNKGERÄT

18

Beschreibung

Das CB 18 ist ein modernes Multistandard-Funkgerät, das in der Lage ist, sowohl im AM- als auch im FM-Modus zu arbeiten und bei einer Leistung von 4 Watt einen Frequenzbereich zwischen 26.565 MHz und 27.405 MHz abdeckt. Das bedeutet, dass Sie auf allen zugelassenen europäischen Frequenzbändern funken können und im Notfall auch über direkten Zugang zu Kanal 9 und 19 verfügen.

Das Mikrofon des CB 18 wurde mit einer neuen Kapsel entwickelt und bietet so eine vollere und sattere Stimmmodulation. Außerdem ist es mit drei Tasten (UP, DOWN und LOCK) ausgestattet, die einen einfachen und schnellen Kanalwechsel gestatten. Der doppelte Squelch-Modus (manuell und DS) mit fünf einstellbaren Stufen gestattet die Reduzierung der Umgebungsgeräusche und sichert so einen klareren Empfang. Der Empfangsabschwächer (RF-Gain), der auf sieben Stufen verstellt werden kann, gestattet es, einen sauberen Empfang zu erzielen und so mögliche Verzerrungen durch Übertragungen auf angrenzenden Kanälen zu vermeiden.

Die VOX-Funktion, die beim Erkennen der Stimme aktiviert wird, gestattet den Freisprechbetrieb und ist auf fünf Stufen verstellbar.

Das mehrfarbige LCD-Display (7 Farben) mit S-Meter macht das CB 18 ästhetisch ansprechend und liefert eindeutige und leicht lesbare Informationen.

Es ist außerdem ein externer Lautsprecheranschluss vorhanden, der zur weiteren Verstärkung des Tons verwendet werden kann. Was die Versorgung betrifft, so wird das Gerät mit einem Kabel mit Zigarettenanzünderadapter geliefert, der den mühelosen Anschluss ohne die Notwendigkeit der direkten Verbindung mit der Fahrzeugbatterie gestattet.

Durch die kompakten Abmessungen (114x43x180 mm) und das geringe Gewicht (499 g) ist das CB 18 leicht zu installieren.

Code: C1562**EAN-Code: 8011869205989****Konformität: europäische Bestimmungen der EG**

CB-FUNKGERÄT

18

Technische Eigenschaften

Multistandard-Funkgerät

- Frequenz: 26.565 - 27.405 MHz (unter Berücksichtigung aller zugelassenen europäischen Frequenzen)
- Ausgangsleistung: 4 W
- Versorgungskabel inklusive Zigarettenanzünderadapter
- Mikrofon mit Bedientasten UP/DOWN/LOCK
- Mehrfarbiges LCD-Display mit S-Meter
- Doppelter Squelch-Modus: manuell und DS (5 Stufen)
- Empfangsabschwächer (RF-Gain), auf 7 Stufen verstellbar
- Notkanäle 9/19
- VOX (5 Stufen)
- Externer Lautsprecheranschluss
- Abmessungen: 114x43x180 mm
- Gewicht: 499 g

Verpackung und Inhalt

CB-Funkgerät MIDLAND 18, Mikrofon, Mikrofonhalter, Befestigungsschiene Typ „U“
Schraubenmaterial





www.midlandeurope.com
info@midlandeurope.com

IG:@MidlandWorld
FB:@MidlandWorld