Gigabyte Desktop PC Intel Ultra7 265K

32 GB DDR5 PC5600, 1 TB M.2 SSD NVMe, RTX-5060Tl 16GB, Windows 11 Pro

HAUPTEIGENSCHAFTEN	
Gehäuse	Gigabyte C200 Glass Gehäuse
Mainboard	Gigabyte GA-H810M-S2H
Netzteil	Gigabyte Netzteil 750W GP-P750BS
Chipsatz	Intel® H810 Express
Prozessor	Intel® Core Ultra7 265K LGA 1851
Prozessor Takt	20* 3.90 GHz (20* 5.50 GHz Turbo)
Hauptspeicher	2* 16 GB DDR5 PC5600
Festplatte	1 TB SSD M.2 NVMe
Laufwerk	nicht vorhanden
Grafikkarte	GeForce RTX™ 5060 Ti 16G
Netzwerkkarte	Realtek® GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps)
Sound	7.1 Channel HD Audio

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE
1* PCI Express 4.0 x16 Slot (im CPU integriert)
1* PCI Express 3.0 x1 Slot (im Chipsatz integriert)
1* M.2 PCIe 4.0 Anschlüsse
4* SATA3 6.0 Gb/s-Anschlüsse

RÜCKSEITE ANSCHLÜSSE
3* audio jacks
1* HDMI port
3* DisplayPort
1* PS/2 keyboard/mouse port
5* USB 2.0/1.1 ports
1* USB 3.2 Gen 1 port
1* RJ-45 port

WEITERE SPEZIFIKATIONEN	
Artikel Nr.	GB-PC1225
EAN Code	4250236830421
Betriebssystem	Windows 11 Pro 64 BIT
Masse(HxBxT)	480 x 210 x 435 mm
Service	24 M Pickup Reparaturservice

VORDERSEITE ANSCHLÜSSE
2* USB 3.0
Audio In & Out (supports HD Audio)
1* Reset Button
RGB LED Switch