

Stützteller, gerippt/hart **ST 358 A**



Produktnutzen

Für grobe Schleif- und Schrumparbeiten - Kühler Schliff -
Erhöhte Aggressivität durch harte, gerippte Schleiffläche - Hohe
Temperaturbeständigkeit und Stabilität

Durchmesser in mm	Aufnahme	Passend für	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
115	Gewinde M 14	Durchmesser 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	126346
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352047
125	Gewinde M 14	Durchmesser 125 x 22	80 m/s	12200 1/min	1	126347
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	1	352046
180	Gewinde M 14	Durchmesser 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	126348

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

