

# Schleifmopteller **SMT 626 SUPRA**



## Eigenschaften

|               |              |
|---------------|--------------|
| Kornart       | Zirkonkorund |
| Teller        | Glasgewebe   |
| Ausführung    | gewölbt 6°   |
| Aggressivität | ■■■■■■■□     |
| Standzeit     | ■■■■■■■□     |

## Produktnutzen

Hohe Abtragsleistung - Spürbar längere Standzeit durch einzigartige Lamellenneigung

## Werkstoffe

|           |   |
|-----------|---|
| Edelstahl | ● |
| Stahl     | ● |

## Einsatzbereich

- Schlosserei
- Metallbau
- Stahlbau

### Körnungsbereich:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| Durchmesser x Bohrung in mm | Form | Korn | Vmax m/s | Zulässige U/min | Packungseinheit/Stck. | Artikelnummer |
|-----------------------------|------|------|----------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 115 x 22,23                 |      | 36   | 80 m/s   | 13300 1/min     | 10                    | 321686        |
| 115 x 22,23                 |      | 40   | 80 m/s   | 13300 1/min     | 10                    | 321689        |
| 115 x 22,23                 |      | 50   | 80 m/s   | 13300 1/min     | 10                    | 321692        |
| 115 x 22,23                 |      | 60   | 80 m/s   | 13300 1/min     | 10                    | 321694        |
| 115 x 22,23                 |      | 80   | 80 m/s   | 13300 1/min     | 10                    | 321697        |
| 115 x 22,23                 |      | 120  | 80 m/s   | 13300 1/min     | 10                    | 321683        |

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



| Durchmesser x<br>Bohrung in mm | Form                                                                              | Korn | Vmax m/s | Zulässige<br>U/min | Packungsein-<br>heit/Stck. | Artikel-<br>nummer |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| 125 x 22,23                    |  | 36   | 80 m/s   | 12200 1/min        | 10                         | 321687             |
| 125 x 22,23                    |  | 40   | 80 m/s   | 12200 1/min        | 10                         | 321690             |
| 125 x 22,23                    |  | 50   | 80 m/s   | 12200 1/min        | 10                         | 321693             |
| 125 x 22,23                    |  | 60   | 80 m/s   | 12200 1/min        | 10                         | 321695             |
| 125 x 22,23                    |  | 80   | 80 m/s   | 12200 1/min        | 10                         | 321698             |
| 125 x 22,23                    |  | 120  | 80 m/s   | 12200 1/min        | 10                         | 321684             |
| 180 x 22,23                    |  | 36   | 80 m/s   | 8500 1/min         | 10                         | 321688             |
| 180 x 22,23                    |  | 40   | 80 m/s   | 8500 1/min         | 10                         | 321691             |
| 180 x 22,23                    |  | 60   | 80 m/s   | 8500 1/min         | 10                         | 321696             |
| 180 x 22,23                    |  | 80   | 80 m/s   | 8500 1/min         | 10                         | 321699             |

# **Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

