



Artikelnummer 1173730006  
EAN 4007123697144

## BESCHREIBUNG

- Ideal für präzise Beleuchtung in der Werkstatt, im Haus, Garten, beim Camping und bei Outdoor-Aktivitäten.
- Bauform im handlichen und kompakten Taschenformat.
- Mit robustem Aluminiumgehäuse und 360°-Kugelkopf für flexible Ausrichtung.
- Manuell einschaltbar oder berührungslos per Sensor.
- Multifunktion-Halte-System mit Magneten an der Unterseite, Clip und Gurtöffnungen für eine flexible Positionierung.
- Mit 6 Leuchtmodi: Flächenlicht 12 lm - Flächenlicht 600 lm - Spotlicht 600 lm - Dauerlicht in Rot - Blinklicht in Rot sowie Turbomodus 1100 lm (durch 2x schnell drücken).
- Zwei Betriebsmodi: manuell oder berührungslos per Sensor – ideal bei vollen Händen oder Arbeiten in engen, schmutzigen oder schwer zugänglichen Bereichen.
- Integrierter Li-Pol-Akku (3,7 V / 1 Ah) mit Ladeanzeige.
- Aufladung über 60 cm USB C zu USB C Kabel.

## TECHNISCHE DATEN

|                   |        |                      |                 |
|-------------------|--------|----------------------|-----------------|
| Lichtstrom        | 600 lm | Akku-Ladezeit ca.    | 2,5 h           |
| Leistungsaufnahme | 5 W    | Batterie Technologie | Lithium-Polymer |
| Farbtemperatur    | 6500 K | Schutzklasse         | III             |
| Akku-Kapazität    | 1 Ah   | Schutzart (IP)       | IP54            |
| Akku-Spannung     | 3,7 V  | Farbe                | schwarz/grau    |
| Leuchtdauer max.  | 39 h   |                      |                 |

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

|                                   |                          |                                    |                           |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| VPE                               | 1                        | Produktgewicht (inkl. Verpackung)  | 0,23 kg                   |
| Produktgewicht (ohne Verpackung)  | 0,11 kg                  | Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung) | 8,9 cm x 6,6 cm x 14,6 cm |
| Abmessung LxBxH (ohne Verpackung) | 6,8 cm x 4,4 cm x 2,6 cm |                                    |                           |

## LIEFERUMFANG

Akku LED Arbeitsleuchte CL 600 MA, USB C Ladekabel