

Garant Kompakt IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel 12 m H07RN-F 3G1,5

Für den Baustelleneinsatz nach DGVV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP 44.



MADE IN GERMANY

3 JAHRE GARANTIE
HERSTELLER
MANUFACTURER
GUARANTEE



Artikelnummer
EAN

9123020115
4007123688586

BESCHREIBUNG

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- Ergonomisch geformter Handgriff.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließendem Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Stecksystem Steckdose	Typ F (Schutzkontakt)
Kabellänge	12 m	Stecksystem Stecker	Typ E und F
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabelfarbe	schwarz	Nenneingangsspannung	230 V
Trommeldurchmesser	180 mm	Schutzart (IP)	IP44
Stecksystem CEE-Steckdose	Ohne		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	2,42 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	2,41 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	15,5 cm x 19 cm x 25 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	15,5 cm x 19 cm x 25 cm		

LIEFERUMFANG

Garant Kompakt IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel