Garant Kompakt IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel 12 m H07RN-F 3G1,5

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP 44.









MADE IN GERMANY

DGUV-I 203-006 K2 | VDE 0100 Teil 704 | SPECIAL ROBUST | IP 44

Artikelnummer	9123020115
EAN	4007123688586

BESCHREIBUNG

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- Ergonomisch geformter Handgriff.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren
Kabellänge	12 m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5
Kabelfarbe	schwarz
Trommeldurchmesser	180 mm
Stecksystem CEE-Steckdose	Ohne
Stecksystem Steckdose	Typ F (Schutzkontakt)
Stecksystem Stecker	Typ E und F
Max. Strombelastbarkeit	16 A
Nenneingangsspannung	230 V
Schutzart (IP)	IP44

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	2,41 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	15,5 cm x 19 cm x 25 cm
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	2,42 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	15,5 cm x 19 cm x 25 cm

LIEFERUMFANG

Garant Kompakt IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel