

Portabler Stromverteiler BSV P 3x 230 V/16 A Steckdosen, 1x CEE 230 V/16 A, 1x CEE 400 V/16 A, 2 m H07RN-F5G2.5

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.



**MADE IN
GERMANY**



Artikelnummer

1151480020

EAN

4007123688739

BESCHREIBUNG

- Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-1, beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung
- Robustes, schlagfestes Gehäuse – alterungs- und witterungsbeständig, einsetzbar von -30 °C bis +80 °C.
- Flexibel montierbar dank Befestigungsgurt und vier Schraublöchern.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- CEE-Stecker 5-polig, 400 V/16 A.
- 1x CEE Steckdose 230 V/16 A 3-polig.
- 1x CEE Steckdose 400 V/16 A 5-polig.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A mit Klappdeckeln.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	CEE 400 V / 16 A / 3P+N+PE (5p) Steckdosen	1
Kabellänge	2 m	Schutzkontakt-Steckdosen	3
Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G2,5	Stecksystem Steckdose	Typ F (Schutzkontakt)
Kabelfarbe	schwarz	Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Max. Strombelastbarkeit	16 A	Stecksystem Stecker	CEE 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Absicherung	Ohne	Schutzart (IP)	IP44
CEE 230 V / 16 A / 2P+PE (3p) Steckdosen	1		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung	Ohne	Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	12 cm x 21 cm x 43 cm
VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1,82 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1,78 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	12 cm x 21 cm x 43 cm

LIEFERUMFANG

Portabler Stromverteiler BSV P, Befestigungsgurt