



brennenstuhl® Connect LED WiFi Strahler mit Infrarot-Bewegungsmelder WFD 3051 P 4300 lm, PIR, IP 54

Für den Einsatz im Freien, IP 54.



Artikelnummer 1179060020
EAN 4007123694365

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
 - Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
 - Detektionsweite bis 12 m, bei Erfassungswinkel 160°.
 - Tag/Nachtsensor Empfindlichkeit und Leuchtdauer 5sec bis 60min.
 - Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit kostenloser brennenstuhl®Connect App.
 - Steuerung von diversen Lichtfunktionen über brennenstuhl®Connect App:
- Stufenlose Einstellung der Leuchtstärke.
 - Stufenlose Einstellung der Lichttemperatur von kaltweiss bis warmweiss.
 - Timer und Countdown.
 - Event Records.
 - Programmiertes Nachleuchten.
 - Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
 - Strahlerkopf horizontal und vertikal schwenkbar.

TECHNISCHE DATEN

Lichtausbeute	120 lm/W
Min.-Max. Farbtemperatur	3000 K - 6500 K
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)
Leuchtfarbe	Weiß
Mit Bewegungsmelder	true
Max. Erfassungsreichweite	12 m
Min.-Max. Einschaltdauer	5 s - 60 min

Leistungsaufnahme	36 W
Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,65 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	23,4 cm x 13,3 cm x 19 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,85 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	13,6 cm x 25 cm x 13 cm

LIEFERUMFANG

brennenstuhl®Connect LED WiFi Strahler WFD 3051 P, Montagematerial

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG

www.brennenstuhl.com

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten.