



MADE IN GERMANY

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE
MANUFACTURER GUARANTEE



Artikelnummer 1951160613
EAN 4007123696819

BESCHREIBUNG

- Stabile, formschöne Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit 3 USB Ladebuchsen - 2x Charger Typ C PD 65 W für schnelles Laden und 1x USB A 18 W.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	PVC
Kabellänge	3 m
Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5
Steckdosen gesamt	6
Stecksystem Stecker	Typ E und F

Max. Strombelastbarkeit	16 A
Ausgangsbuchse Typ C	2
Ausgangsbuchse Typ A	1
USB A+C Leistung	60 W
Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,93 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	7,5 cm x 9,5 cm x 54 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,94 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	7,5 cm x 9,5 cm x 54 cm

LIEFERUMFANG

Premium-Line Steckdosenleiste