

2600 Watt

Kratzfeste „Superglide“-Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten

7 Funktionen:

- Sprüheinrichtung
- Dampfstoß
- Vertikaldampf
- Trockenfunktion
- Selbstreinigungsfunktion
- Tropfstopp
- Anti-Kalk



PC-DB 3126 Dampfbügelautomat

Ohne Dekoration

- > Kratzfeste „Superglide“-Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten
- > 7 Funktionen:
 - Sprüheinrichtung
 - Dampfstoß
 - Vertikaldampf
 - Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
 - Selbstreinigungsfunktion (zuschaltbar)
 - Tropfstopp
 - Anti-Kalk
- > Stufenlose Temperaturregelung
- > Gleichmäßige Dampfverteilung durch 106 Dampfdüsen
- > 3-stufige Dampfbegrenzung (0-1-2)
- > Transparenter Wassertank (ca. 300 ml)
- > Soft Touch-Griff
- > Kabelzuführung über flexibles Drehgelenk
- > Kontrollleuchte
- > Zubehör: Messbecher
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 2600 W



Kratzfeste „Superglide“-Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten



Inkl. zuschaltbarer Selbstreinigungsfunktion

blaurose	Artikel-Nr:	VE:	20"/40"/HQ-Container:
	331 260	4	4256 / 8512 / 9772
	Artikel-EAN:	Kabellänge:	Gerät (B x H x T):
	4 006 160 312 607	ca. 1,95 m	125 x 160 x 295 mm
	Exportkarton-EAN:	Steckertyp:	Verpackung (B x H x T):
	4 006 160 512 496	Schukostecker	296 x 157 x 127 mm

2600 Watt