

Arbeitslampe mit LED-Technik

Kompakte Arbeitslampe mit Kopfstrahler. Springt auf Knopfdruck aus dem Gehäuse.

- Lichtstrom:
 - Arbeitslicht: 100%: 500 lm
 - 50%: 250 lm
 - Kopfstrahler: 100 lm
- Leuchtdauer:
 - Arbeitslicht: 100%: 2 Std.
 - 50%: 4 Std.
 - Kopfstrahler: 10 Std.
- Ladezeit: 3,5 Std.
- Akku: 3,6 V Li-Ion, 2.200 mAh
- Schutzklasse: IP20
- Magnet und Haltehaken im Fußteil
- Arbeitslicht mit Dimmfunktion
- Entriegelung für Springfunktion
- Entlade- und Ladeschutz
- USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen (LxBxH): 286 x 43,5 x 38 mm (aufgeklappt)
- 172 x 43,5 x 38 mm (zugeklappt)
- Gewicht: 280 g



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
PL-TSK	Arbeitslampe mit LED-Technik	1