

Inter Sales Denver PR-2500, 175 ANSI Lumen, LED, 1080p (1920x1080), 2500:1, 939,8 - 4318 mm (37 - 170"), 1,4 - 4 m

Gruppe	Nicht kategorisiert
Hersteller	Inter Sales
Hersteller Art. Nr.	110190000040
EAN/UPC	5706751085536



Beschreibung

Denver PR-2500. Projektorhelligkeit: 175 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: LED, native Auflösung des Projektors: 1080p (1920x1080). Typ der Lichtquelle: LED, Lebensdauer der Lichtquelle: 50000 h. Kompatible Speicherkarten: MicroSD (TransFlash). Unterstützte Bildformate: JPG. Produkttyp: Standard Throw-Projektor, Marktpositionierung: Tragbar, Produktfarbe: Weiß

Hauptmerkmale

	Allgemein
Projektorhelligkeit	175 ANSI Lumen
Projektionstechnologie	LED
native Auflösung des Projektors	1080p (1920x1080)
Typ der Lichtquelle	LED
Lebensdauer der Lichtquelle	50000 h
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Unterstützte Bildformate	JPG
Produkttyp	Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung	Tragbar
Produktfarbe	Weiß

Ausführliche Details

	Lichtquelle
Typ der Lichtquelle	LED
Lebensdauer der Lichtquelle	50000 h
	Design
Produkttyp	Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung	Tragbar
Produktfarbe	Weiß
	Projektor

Projektorhelligkeit	175 ANSI Lumen
Projektionstechnologie	LED
native Auflösung des Projektors	1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis	2500:1
Projektionsflächenkapazität	939,8 - 4318 mm
Projektionsabstand	1,4 - 4 m
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Menge USB 2.0-Anschlüsse	1
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse	1
Gewicht und Abmessungen	
Gewicht	900 g
Breite	102 mm
Tiefe	102 mm
Höhe	193 mm
Verpackungsbreite	152 mm
Verpackungstiefe	217 mm
Verpackungshöhe	133 mm
Speichermedium	
Integrierter Kartenleser	Ja
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Bildschirm	
Eingebautes Display	Nein
Lieferumfang	
Fernbedienung enthalten	Ja
Energie	
AC Eingangsspannung	230 V
Logistikdaten	
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Netzwerk	
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Version	5.0
Multimedia	
Unterstützte Bildformate	JPG