

1-Phasen-Drossel

nach EN 61558-2-20



Allgemeine Daten

Frequenz 50 Hz
Schaltung: I
Schutzklasse IP23
Einschaltdauer: 100%
Temperaturklasse Ta40/B



Typ	Induktivität (mH)	Strom (A)	Nennspannung (V)	Reaktivleistung (kVar)	Baugröße	Klemmen (mm)	Gewicht (kg)	Maßbild (Maße in mm)						
								A	B	C	E1	E2/E3	E4	D/W
IZ4900	88,00	0,90	400	0,4	EI 48/16	4	0,3	75	43	60	62,0	12,0	17,3	3,5/6,7
IZ4901	47,00	1,60	400	0,6	EI 60/21	4	0,5	88	54	70	75,0	11,0	19,8	5,5/9
IZ4902	20,50	3,10	400	1,2	EI 60/21	4	0,7	88	54	70	75,0	11,0	19,8	5,5/9
IZ4903	14,20	4,41	400	1,8	EI 78/27	4	1,3	114	72	80	97,5	8,6/23,9	18,9	5,2/10
IZ4904	8,81	7,11	400	2,8	EI 78/27	4	1,3	114	72	80	97,5	8,6/23,9	18,9	5,2/10
IZ4905	4,74	10,50	400	4,2	EI 84/29	4	1,3	120	75	85	102,5	8,8/23,7	21,5	5,5/10,2
IZ4906	3,55	14,00	400	5,6	EI 84/43	4	2,3	120	75	100	102,5	15,0/30,0	22,2	5,5/10,2
IZ4907	2,58	20,50	400	8,2	EI 96/45	10	3,2	133	85	110	115,0	16,3/33,7	25,5	5,5/10,2
IZ4908	1,97	27,50	400	11,0	EI 96/45	10	3,2	133	85	110	115,0	16,3/33,7	25,5	5,5/10,2
IZ7155	1,76	34,00	400	13,6	EI 96/59	16	4,1	133	85	129	115,0	23,5/40,5	25,5	5,5/10,2
IZ7156	1,35	40,50	400	16,2	EI 120/53	35	6,0	172	109	148	150,0	65,0	31,9	8,5
IZ7157	1,06	55,00	400	22,0	EI 120/53	35	6,1	172	109	148	150,0	65,0	31,9	8,5
IZ7158	1,00	68,00	400	27,2	EI 120/73	35	7,5	172	109	168	168,0	85,0	29,7	8,5
IZ4885	17,00	2,10	200	0,420	EI 60/21	4	0,6	88	54	70	75,0	11,0	19,8	5,5/9
IZ4886	9,70	3,60	200	0,720	EI 60/21	4	0,6	88	54	70	75,0	11,0	19,8	5,5/9
IZ4887	4,30	7,30	200	1,5	EI 78/27	4	1,3	114	72	80	97,5	8,6/23,9	18,9	5,2/10
IZ4888	3,10	10,50	200	2,1	EI 78/27	4	1,3	114	72	80	97,5	8,6/23,9	18,9	5,2/10
IZ4889	1,77	17,00	200	3,4	EI 84/29	4	1,6	120	75	85	102,5	8,8/23,7	21,5	5,5/10,2
IZ4890	1,25	25,00	200	5,0	EI 96/44	10	2,9	133	85	110	115,0	16,3/33,7	25,5	5,5/10,2
IZ7152	0,77	34,00	200	6,8	EI 96/45	16	2,9	133	85	119	115,0	16,3/33,7	25,5	5,5/10,2
IZ7153	0,60	48,00	200	9,6	EI 96/44	16	3,1	133	85	119	115,0	16,3/33,7	25,5	5,5/10,2
IZ7154	0,40	64,70	200	12,9	EI 96/59	35	4,0	133	85	138	115,0	23,5/40,5	25,5	5,5/10,2
IZ4895	0,30	95,00	200	19,0	EI 120/53	50	6,1	172	108	180	150,0	65,0	31,5	8,5

Maßbilder:

