



55127501 Wi-Fi BLE 40W C37 E14 922-65 RGB 2PF/6 - 29,99 EUR

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	4.9
Ersatzwattage	
Sockel	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	806
Kelvin	2200-6500 (RGB)
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	90

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim

Garantie

Design/Materialausführ.

Material	Plastik
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	F
-----------	---

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	EUR
Österreich:	0,2 EUR
Schweiz:	0,32 CHF

Codes

EAN Artikel	8719514551275
EAN Verpackungseinheit	8719514551282
Bestellnummer (EOC)	871951455127501
Interne Nr. Signify (GPC)	929002448842

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	45
Artikel mit Verpackung / g	94
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe 1130
Palette (brutto)/kg	13,37

Mengen

Kleinste Bestellmenge	6
Anzahl Packs pro VPE	6
Anzahl VPE pro Palettenlage	45
Anzahl Lagen pro Palette	7
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	105

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	11,60	3,90	3,90
Verpackung in cm (H/B/T)	16,00	10,50	7,00
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	15,4	22,8	22,8
Palette in cm (H/B/T)	122,30	80,00	120,00

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	8539520000
Herkunftsland	CN



8 7 1 9 5 1 4 5 5 1 2 7 5