

Konfektionierbar, M12, Buchse, gerade, 4-polig, Schraub-/Klemmanschluss, 250V 4A








Produktinformationen	
Artikelbezeichnung	WAKC4K
Artikel-Nr.	8004811
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	WAKC4K.stp
EAN	4047106108182

Technische Daten	
Steckverbinder	Buchse, gerade, M12
Polzahl	4
Codierung	A
Bemessungsspannung	250V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isolationswiderstand	≥10^8Ω
Durchgangswiderstand	≤ 8mΩ
Umgebungstemperatur	-40°C...+85°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, CuSnZn
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Griffkörper	Kunststoff, PA, BK
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Anschlussquerschnitt	max. 0,75 mm²
Kabeldurchlass	4...6 mm
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP67
Mechanische Lebensdauer	>50 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gerade

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.

Montagezeichnung



Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635

Link zum Produkt

https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Konfektionierbare-Steckverbinder/8004811

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.