

Konfektionierbar, M12, Buchse, gewinkelt, 8-polig, Schraub-/Klemmanschluss, 30V 2A








Produktinformationen	
Artikelbezeichnung	WWAKC8K
Artikel-Nr.	8041146
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	WWAKC8K.stp
EAN	4047106002114

Technische Daten	
Steckverbinder	Buchse, gewinkelt, M12
Polzahl	8
Codierung	A
Bemessungsspannung	30V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	2A
Isolationswiderstand	≥10^8Ω
Durchgangswiderstand	≤ 3mΩ
Umgebungstemperatur	-40°C...+85°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Griffkörper	Kunststoff, PBT/PA, BK
Material Überwurf	Metall, GD-ZN, vernickelt
Anschlussquerschnitt	max. 0,5 mm²
Kabeldurchlass	6...8 mm
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gewinkelt

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.

Montagezeichnung



Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635

Link zum Produkt

https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Konfektionierbare-Steckverbinder/8041146

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.