



USB-Kabel

Model: **AK-USB-62**



Produktcode	AK-USB-62
Produkttyp	USB-Kabel
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Maximale Kraft	18 W (9 V / 2 A, 5 V / 3 A)
Kabellänge	1 m
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle USB Typ A
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Übertragung von Daten	Ja
Version	USB 2.0
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Material der Kabel	Kupfer
Herstellungsmaterial	Silikon
Produktfarbe	Schwarz
Verpackung	UniBag
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	120 x 40 x 20 mm
Nettogewicht	29 g
Bruttogewicht	32 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5906708750702
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Das Akyga® AK-USB-62 ist ein USB-C-Kabel aus Silikon, das Funktionalität und minimalistisches Design vereint. Durch seine klassische schwarze Farbgebung passt es perfekt zu jedem Zubehör, von Desktop-Dockingstationen bis hin zu mobilen Powerbanks. Es ist eine praktische Lösung für alle, die sowohl Wert auf Stil als auch auf Zuverlässigkeit legen.

Stabiles Laden und schnelle Datenübertragung

Das USB-C-Kabel AK-USB-62 entspricht dem USB 2.0-Standard und ermöglicht **Datenübertragungsraten** von bis zu 480 Mbit/s. So können Sie Fotos, Videos oder Dokumente in wenigen Augenblicken übertragen und gleichzeitig Ihre Geräte – Smartphones, Tablets oder kabellose Kopfhörer – problemlos aufladen.

Langlebiges und flexibles Silikon

Die strapazierfähige **Silikonbeschichtung** macht das Kabel nicht nur angenehm anzufassen, sondern auch widerstandsfähig gegen Abrieb und Knicken. Seine Flexibilität verhindert, dass sich das Kabel verheddert, und erleichtert die Aufbewahrung in einer Tasche.

LED-Hintergrundbeleuchtung für zusätzlichen Komfort

Das Akyga® AK-USB-62-Kabel ist **mit einer dezenten LED** am USB-C-Stecker ausgestattet. So lässt sich der Stecker auch in einem dunklen Raum oder während einer nächtlichen Autofahrt leicht finden.