



USB-Kabel

Model: **AK-USB-66**



Produktcode	AK-USB-66
Produkttyp	USB-Kabel
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Maximale Kraft	60 W (20 V / 3 A)
Kabellänge	1 m
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Übertragung von Daten	Ja
Version	USB 2.0
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Material der Kabel	Kupfer
Herstellungsmaterial	Silikon
Produktfarbe	Rosa
Verpackung	UniBag
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	120 x 40 x 20 mm
Nettogewicht	29 g
Bruttogewicht	32 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5906708750740
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Akyga® AK-USB-66 ist ein hochwertiges **Silikon-USB-C-zu-USB-C-Kabel** für Nutzer, die Wert auf Zuverlässigkeit und modernes Design legen. Mit einer maximalen Ladeleistung von **60 W** eignet es sich perfekt zum Aufladen von Laptops, Smartphones, Tablets und anderen Geräten, die die Power Delivery-Technologie unterstützen.

Silikon-USB-C-Kabel für schnelles Laden und Datenübertragung

Dieses **1 Meter lange Silikon-USB-C-Kabel** unterstützt schnelles Laden und stabile Datenübertragung, sodass Sie Ihren Akku schnell aufladen oder Dateien zwischen Geräten übertragen können. Der USB-C-Standard bietet eine moderne und universelle Verbindung, die für die meisten modernen Mobilgeräte geeignet ist.

Silikonbeschichtung - Flexibilität und Langlebigkeit

Die weiche, matte Silikonbeschichtung macht das Kabel extrem flexibel und widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen wie Knicke oder Abrieb. Dadurch eignet es sich ideal für den täglichen Gebrauch, während sein verwicklungsfreies Design eine einfache Aufbewahrung in einer Tasche gewährleistet.

Modernes Design

Die rosa Farbe verleiht dem Kabel Eleganz und Frische und passt perfekt zu modernen Geräten. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die Funktionalität mit einem modischen Look verbinden möchten.