



USB-Kabel

Model: **AK-USB-67**



Produktcode	AK-USB-67
Produkttyp	USB-Kabel
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Maximale Kraft	60 W (20 V / 3 A)
Kabellänge	1 m
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Übertragung von Daten	Ja
Version	USB 2.0
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Material der Kabel	Kupfer
Herstellungsmaterial	Silikon
Produktfarbe	Schwarz
Verpackung	UniBag
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	120 x 40 x 20 mm
Nettogewicht	29 g
Bruttogewicht	32 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5906708750757
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Akyga® AK-USB-67 ist ein modernes **Silikon-Kabel vom Typ USB-C auf USB-C**, das für Menschen entwickelt wurde, die ein zuverlässiges und vielseitiges Kabel für den täglichen Gebrauch benötigen. Durch seine klassische schwarze Farbe passt es zu jedem Zubehör und harmoniert perfekt mit dem minimalistischen Stil moderner Elektronikgeräte.

Schnelles Laden mit USB C

Das Silikon-USB-C-Kabel AK-USB-67 unterstützt das **schnelle Laden** von Mobilgeräten mit einer Leistung von **60 W**. Dank seiner USB-Typ-C-Anschlüsse ist es mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel, von Smartphones und Tablets bis hin zu Powerbanks, Ultrabooks und Laptops, die die Power Delivery-Technologie unterstützen.

Silikonbeschichtung für Langlebigkeit und Komfort

Dieses USB-Kabel aus flexiblem Silikon ist abriebfest und fühlt sich angenehm an. Es verheddert sich nicht und passt problemlos in eine Tasche oder einen Rucksack, sodass es ideal für Reisen oder die Arbeit ist. Der Kupferkern sorgt für minimalen Energieverlust und stabiles Laden.

Universelles Design

Seine **schwarze Farbe** und die matte Oberfläche machen das Kabel zeitlos und elegant, sodass es perfekt zu modernen Geräten passt. Es ist eine praktische Wahl für alle, die Wert auf Zuverlässigkeit und Einfachheit im täglichen Gebrauch legen.