



Serviceleistung

Model: **AK-SC-06**



Produktcode	AK-SC-06
Produkttyp	Serviceleistung
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Stromausgang	max. 30 V
Ausgangsstromstärke	Max. 6 A
Ausgangsleitung	6.3 x 3.0 mm
Maximale Kraft	90 W
Kabellänge	1.2 m
Herstellungsmaterial	PVC
Produktfarbe	Schwarz
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	140 x 85 x 27 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	180 x 130 x 29 mm
Nettogewicht	49.8 g
Bruttogewicht	57 g
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720131805
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Die **Akyga®** serviceleitung aus der Serie **AK-SC** mit Bestimmung für DC-Netzteile.

Sie ist aus dem robusten **PCV**-Material und mit einem **Ferritfilter** von hoher Qualität ausgestattet. Die Gesamtlänge der Leitung beträgt **1.2m**. Das Produkt wird sich als ein Ersatzkabel einer defekten Energieversorgungsleitung für die Mehrheit von Modellen von Laptops bewähren, die auf dem Markt zugänglich sind. Eine Einfachheit einer Montage sichern die auf direktes Löten vorbereiteten Leitungen.

Im Angebot von Akyga befindet sich viele Leitungen mit verschiedenen Parametern, die an einzelne Modelle von Laptops angepasst sind. Man soll sich vergewissern, dass Abmessungen und Gestalt eines Steckers mit einem Bestimmungsgerät übereinstimmend sind.

Das Produkt wird in die standardgemäße UniBag-Verpackung eingepackt.