



Serviceleistung

Model: **AK-SC-32**



Produkttyp	Serviceleistung
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Stromausgang	max. 30 V
Ausgangsstromstärke	Max. 6 A
Ausgangsleitung	4.0 x 1.35 mm
Maximale Kraft	65 W
Kabellänge	1.2 m
Herstellungsmaterial	PVC
Produktfarbe	Schwarz
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	130 x 90 x 25 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	230 x 130 x 26 mm
Nettogewicht	45.5 g
Bruttogewicht	59 g
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720136305
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Das **Akyga® AK-SC-32 Kabel** ist ein Service-Element von Laptop-Netzteilen. Es verfügt über einen speziell für das Löten von **Kabeln ohne Abschluss vorbereitet**. Dadurch wird die Kabelinstallation wesentlich einfacher und damit schneller. Darüber hinaus zeichnet sich das Produkt durch eine hohe Beständigkeit der Materialien aus, was eine lange Lebensdauer gewährleistet. Seine Länge beträgt 1,2 m und ist vergleichbar mit der Länge von Originalkabeln in Stromversorgungen. Darüber hinaus eliminiert der eingesetzte Ferritfilter wirksam die durch den Stromfluss verursachten Störungen, was sich positiv auf die Arbeit des Notebooks auswirkt. All dies macht es zu einem idealen Ersatz für ein bereits defektes Netzkabel mit einem **4.0 x 1.35 mm-Stecker**.

Das Angebot von Akyga® umfasst viele Kabel mit verschiedenen Parametern. Stellen Sie sicher, dass die Abmessungen und die Form des Steckers mit Ihrem Gerät kompatibel sind.

Das Produkt ist in einer standardisierten UniBag-Verpackung verpackt.