



Adapter

Model: **AK-SC-38**



Produktcode	AK-SC-38
Produkttyp	Adapter
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Maximale Kraft	10 W (5 V / 2 A)
Kabellänge	1 m
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Steckdose #2	Ohne Endung
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	130 x 120 x 20 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	140 x 190 x 20 mm
Nettogewicht	20 g
Bruttogewicht	25 g
EAN-Code	5901720137791
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Das **Akyga AK-SC-38 USB-C-Kabel** wurde für die Wartung von Netzteilen und Ladegeräten entwickelt. Es ist ein **1 m langes** Kabel, das **zum Aufladen** von mobilen Geräten mit einer **USB-Typ-C**-Buchse entwickelt wurde. Es verfügt über ein spezielles **nicht-terminiertes Kabel**, das es einfach macht, ein beschädigtes Kabel durch ein neues zu ersetzen. Dies macht die Reparatur des Netzteils nicht nur einfach, sondern auch schnell.