



Adapter

Model: **AK-SC-39**



Produktcode	AK-SC-39
Produkttyp	Adapter
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Maximale Kraft	10 W (5 V / 2 A)
Kabellänge	1 m
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle USB Typ micro-B
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	130 x 120 x 20 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	140 x 190 x 20 mm
Nettogewicht	22 g
Bruttogewicht	25 g
EAN-Code	5901720137807
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Das Akyga AK-SC-39 Kabel ist für den **Betrieb von Netz- und Ladegeräten** mit Micro-USB-Stecker konzipiert. Es ist ein **1 m** langes Kabel **zum Aufladen** mobiler Geräte. Auf einer Seite ist es mit einem **Micro-USB-Stecker** abgeschlossen, der in Smartphones und anderen drahtlosen Geräten zu finden ist. Auf der anderen Seite des Kabels befinden sich **Drähte ohne Abschluss**. Diese ermöglichen den schnellen Austausch von beschädigten Kabeln.