



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

DIGITRADIO 1 A

Portables DAB+/UKW-Radio mit integriertem Akku und ASA-Warnfunktion

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588497108	0100/4997	514 g	276 g	15,5 x 9,1 x 3,1 cm	17 x 17 x 5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio mit RDS

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)

Hochwertiges OLED-Display

Integrierter, wechselbarer Akku für bis zu 10 Stunden Wiedergabe

Frei belegbare Sender-Direktwahltaste

opt. Wiedergabe von Sicherheitsmeldungen über DAB+

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

Portables Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung : 1 W (RMS)

Mono-Lautsprecher : Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

DISPLAY

Typ : OLED

FUNKTIONEN

ASA Warnmeldungen über DAB+ : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Slowenisch

STROMVERSORGUNG

Akku wechselbar : Ja

Akkutyp : Lithium-Ionen mit 3,7 V und 1050 mAh

Akkulaufzeit : Bis zu 10 Stunden

Akkuladung per USB : Ja

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteilart : Extern

Leistung Netzteil : 5 10 W

USB Netzteil enthalten : Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,3 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 6 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 1 A, Akkupack, Netzteil, Bedienungsanleitung

Testurteil(e) DIGITRADIO 1 A



Note: gut
Digital Fernsehen 8/17



Empfohlen von InfoDigital
InfoDigital 11/2017