



DIGITRADIO 317

Vertikales DAB+/UKW-Radio mit Bluetooth-Audiostreaming und Farbdisplay

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)
4019588039995	0000/3999	1,1 kg	825 g	11,5 x 19 x 13,4 cm
4019588139992	0001/3999	1,1 kg	825 g	11,5 x 19 x 13,4 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	TFT-Farbdisplay (2,4")	Sleeptimer
UKW-Radio (mit RDS und PLL)	Uhr- und Datumsanzeige	Bluetooth Audiostreaming (empfang)
Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)	Zwei Radiowecktimer möglich	

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 3 W (RMS)

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5,3

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

DISPLAY

Größe : 2,4 Zoll

Slide-Show / catSLS : Ja

Dimmbar : Ja

Typ : TFT-Farbdisplay

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,
Französisch, Polnisch, Italienisch,
Niederländisch, Norwegisch, Dänisch,
Spanisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 5.9V / 1.000mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 5,9 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : <0,8 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 317, Netzteil,
Bedienungsanleitung