



3
JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN AES 1.4

- Intelligente zeitgesteuerte Steckdose mit Zero Watt Technologie, die angeschlossene Verbraucher (z.B. Heizlüfter, Bügeleisen, Pumpen, Drucker, Kopierer, Kaffeemaschinen und viele andere Energieverbraucher) nach einer voreingestellten Betriebszeit (15 Min. – 10 Std.) automatisch und sicher vom Netz trennt
- kein Stromverbrauch (0W) im Standby-Betrieb
- spart Energie, Geld und schont die Umwelt
- einfachste Bedienung mit nur einer Taste
- optische LED Anzeige der verbleibenden Betriebszeit
- 15 Min. / 30 Min. / 1 Std. / 2 Std. / 4 Std. / 10 Std. Betriebszeit einstellbar
- Anschluss: 230V AC / 50Hz; Belastung: max. 3680 W / 16 A
- 3 Jahre Garantie

INFORMATIONEN

Produktname	AES 1.4
Artikelnummer	1260-0015
EAN-Code	4013674178995
Zolltarifnummer	91070000900
Materialgruppe	01
Lieferumfang	Energiespar-Steckdose AES 1.4, Bedienungsanleitung

Produkt	71 × 74 × 71 mm / 119 g
Verpackung + Produkt	84 × 72 × 77 mm / 163 g
Verpackungseinheit	12 Stück (294 × 258 × 89 mm)

