



5
JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN Survival TS450RF

- Hochwertige 6 W SMD-LED
- Bis zu 450 Lumen und 2.670 Lux
- Leuchtweite bis zu 100 m
- Stufenlose Fokussierung
- 3 Leuchtmodi
- Extrem lange Leuchtdauer bis zu 11,5 Std.
- Inklusive Li-Ion Akku Typ 16340 (3.7 V / 850 mAh)
- Ladezeit ca. 2,5 Std.
- Spritzwasser geschützt (IPX4)
- Stoßfestes Aluminium-Gehäuse (IK07)
- Inklusive Typ-C Ladekabel

INFORMATIONEN

Produktname	Survival TS450RF
Artikelnummer	1600-0710
EAN-Code	4013674220304
Zolltarifnummer	8513100000
Materialgruppe	02
Lieferumfang	Taschenlampe, Li-Ion-Akku, Handschlaufe, USB-C Ladekabel, Bedienungsanleitung und Garantiekarte

Produkt	81 × 28 × 25 mm / 72 g
Verpackung + Produkt	83 × 30 × 163 mm / 220 g
Verpackungseinheit	9 Stück (255 × 205 × 105 mm)

