



JAHRE
YEARS
5
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN Survival TS1000RF

- Hochwertige 10 W SMD-LED
- Bis zu 1.020 Lumen und 7.350 Lux
- Leuchtweite bis zu 170 m
- Stufenlose Fokussierung
- 3 Leuchtmodi
- Extrem lange Leuchtdauer bis zu 20,5 Std.
- Inklusive Li-Ion Akku Typ 18650 (3.6 V / 2600 mAh)
- Ladezeit ca. 3 Std.
- Spritzwasser geschützt (IPX4)
- Stoßfestes Aluminium-Gehäuse (IK07)
- Inklusive Typ-C Ladekabel

INFORMATIONEN

Produktname	Survival TS1000RF
Artikelnummer	1600-0711
EAN-Code	4013674220311
Zolltarifnummer	8513100000
Materialgruppe	02
Lieferumfang	Taschenlampe, Li-Ion-Akku, Handschlaufe, USB-C Ladekabel, Bedienungsanleitung und Garantiekarte

Produkt	121 × 33 × 25 mm / 158 g
Verpackung + Produkt	82 × 40 × 197 mm / 311 g
Verpackungseinheit	9 Stück (255 × 205 × 138 mm)

