



JAHRE
YEARS
5
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN Survival TS3000RF

- Hochwertige 20 W SMD-LED
- Bis zu 3000 Lumen und 13.850 Lux
- Leuchtweite bis zu 235 Meter
- Stufenlose Fokussierung
- 4 Leuchtmodi
- Extrem lange Leuchtdauer bis zu 15 h
- Inklusive Li-Ion Akku Typ 21700 (3.7 V / 4000 mAh)
- Verwendbar mit Li-Ion Akku oder 3× AAA-Alkaline Batterien (Batteriekartusche im Lieferumfang enthalten)
- Ladezeit ca. 2,5 h
- Spritzwasser geschützt (IPX4)
- Stoßfestes Aluminium-Gehäuse (IK07)
- Inklusive Typ-C Ladekabel

INFORMATIONEN

Produktname	Survival TS3000RF
Artikelnummer	1600-0712
EAN-Code	4013674220328
Zolltarifnummer	8513100000
Materialgruppe	02
Lieferumfang	Taschenlampe, Li-Ion-Akku, Handschlaufe, USB-C-Ladekabel, Batteriekartusche, Bedienungsanleitung und Garantiekarte

Produkt	207 × 103 × 103 mm / 233 g
Verpackung + Produkt	82 × 45 × 197 mm / 393 g
Verpackungseinheit	6 Stück (255 × 205 × 105 mm)

