



3
JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN HD240RS

- 3W COB-LED + 3W Spot-LED
- Bis zu 240 Lumen und 1800 Lux
- 5 verschiedene Leuchtfunktionen
- Leuchtdauer bis zu 12,5 Stunden
- Gestensensor
- Wiederaufladbar über Typ-C Ladebuchse

INFORMATIONEN

Produktname	HD240RS
Artikelnummer	1600-0765
EAN-Code	4013674219827
Zolltarifnummer	8513100000
Materialgruppe	02
Lieferumfang	Stirnlampe inkl. Kopfband, Typ-C Ladekabel, Bedienungsanleitung

Produkt	292 × 35 × 31 mm / 106 g
Verpackung + Produkt	83 × 47 × 197 mm / 184 g
Verpackungseinheit	30 Stück (416 × 340 × 153 mm)

